

Panel przedni, anodyzowany, przewodzący tył, nieekranowany

Panel przedni, nieekranowany, przedni anodowany i tylny przewodzący.

FUNKCJE

Częściowa szerokość panelu przedniego, Al, 2.5 mm

Al, anodowane z przodu, przewodzące



Głębokość (D):	2.5mm
Materiał:	Aluminium
Wykończenie:	Anodyzowany; Powierzchnia pasywowana
Typ akcesorium:	Panel przedni
Typ produktu:	Panel przedni
Typ:	Panel przedni bez uchwytu



SPECYFIKACJE

Table 1/3

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Szerokość stojaka	Liczba opakowań	Montaż	Wykończenie z przodu	Wykończenie z tyłu
30847-470	3U	2HP	1	Przykręcany przód	Anodyzowany	Przewodzące
30847-464	4U	63HP	1	Przykręcany przód	Anodyzowany	Przewodzące
30847-480	9U	8HP	1	Przykręcany przód	Anodyzowany	Przewodzące
30838-125	6U	5HP	1	Przykręcany przód	Anodyzowany	Przewodzące

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Szerokość stojaka	Liczba opakowań	Montaż	Wykończenie z przodu	Wykończenie z tyłu
30838-148	6U	28HP	1	Przykręcany przód	Anodyzowany	Przewodzące
30838-183	6U	63HP	1	Przykręcany przód	Anodyzowany	Przewodzące
30838-047	3U	8HP	1	Przykręcany przód	Anodyzowany	Przewodzące
30838-067	3U	28HP	1	Przykręcany przód	Anodyzowany	Przewodzące
30847-476	4U	4HP	1	Przykręcany przód	Anodyzowany	Przewodzące
30838-127	6U	7HP	1	Przykręcany przód	Anodyzowany	Przewodzące
30847-468	5U	63HP	1	Przykręcany przód	Anodyzowany	Przewodzące
30847-463	4U	42HP	1	Przykręcany przód	Anodyzowany	Przewodzące
30847-471	3U	3HP	1	Przykręcany przód	Anodyzowany	Przewodzące
30838-046	3U	7HP	1	Przykręcany przód	Anodyzowany	Przewodzące
30838-128	6U	8HP	1	Przykręcany przód	Anodyzowany	Przewodzące
30838-126	6U	6HP	1	Przykręcany przód	Anodyzowany	Przewodzące
30838-045	3U	6HP	1	Przykręcany przód	Anodyzowany	Przewodzące
30838-130	6U	10HP	1	Przykręcany przód	Anodyzowany	Przewodzące
30847-469	5U	84HP	1	Przykręcany przód	Anodyzowany	Przewodzące
30838-081	3U	42HP	1	Przykręcany przód	Anodyzowany	Przewodzące

Table 2/3

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Szerokość stojaka	Liczba opakowań	Montaż	Wykończenie z przodu	Wykończenie z tyłu
30838-123	3U	84HP	1	Przykręcany przód	Anodyzowany	Przewodzące
30847-460	2U	63HP	1	Przykręcany przód	Anodyzowany	Przewodzące

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Szerokość stojaka	Liczba opakowań	Montaż	Wykończenie z przodu	Wykończenie z tyłu
30838-141	6U	21HP	1	Przykręcany przód	Anodyzowany	Przewodzące
30847-462	4U	28HP	1	Przykręcany przód	Anodyzowany	Przewodzące
30838-132	6U	12HP	1	Przykręcany przód	Anodyzowany	Przewodzące
30838-044	3U	5HP	1	Przykręcany przód	Anodyzowany	Przewodzące
30838-043	3U	4HP	1	Przykręcany przód	Anodyzowany	Przewodzące
30838-136	6U		1	Przykręcany przód	Anodyzowany	Przewodzące
30838-134	6U	14HP	1	Przykręcany przód	Anodyzowany	Przewodzące
30838-102	3U	63HP	1	Przykręcany przód	Anodyzowany	Przewodzące
30847-467	5U	42HP	1	Przykręcany przód	Anodyzowany	Przewodzące
30838-053	3U	14HP	1	Przykręcany przód	Anodyzowany	Przewodzące
30847-459	2U	42HP	1	Przykręcany przód	Anodyzowany	Przewodzące
30847-556	9U	84HP	1	Przykręcany przód	Anodyzowany	Przewodzące
30847-458	2U	28HP	1	Przykręcany przód	Anodyzowany	Przewodzące
30838-055	3U	16HP	1	Przykręcany przód	Anodyzowany	Przewodzące
30838-162	6U	42HP	1	Przykręcany przód	Anodyzowany	Przewodzące
30838-204	6U	84HP	1	Przykręcany przód	Anodyzowany	Przewodzące
30847-484	9U	12HP	1	Przykręcany przód	Anodyzowany	Przewodzące
30847-465	4U	84HP	1	Przykręcany przód	Anodyzowany	Przewodzące

Table 3/3

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Szerokość stojaka	Liczba opakowań	Montaż	Wykończenie z przodu	Wykończenie z tyłu
30838-051	3U	12HP	1	Przykręcany przód	Anodyzowany	Przewodzące

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Szerokość stojaka	Liczba opakowań	Montaż	Wykończenie z przodu	Wykończenie z tyłu
30838-060	3U	21HP	1	Przykręcany przód	Anodyzowany	Przewodzące
30847-466	5U	28HP	1	Przykręcany przód	Anodyzowany	Przewodzące
30847-461	2U	84HP	1	Przykręcany przód	Anodyzowany	Przewodzące
30838-049	3U	10HP	1	Przykręcany przód	Anodyzowany	Przewodzące
30847-482	9U	10HP	1	Przykręcany przód	Anodyzowany	Przewodzące
30838-124	6U	4HP	1	Przykręcany przód	Anodyzowany	Przewodzące

Table 1/3

Numer katalogowy	Obrabiane krawędzie	Zgodność z	Ekranowanie EMC	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Certyfikaty
30847-470	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie	128.4mm	9.8mm	RoHS
30847-464	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie	172.9mm	319.7mm	RoHS
30847-480	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie	395.1mm	40.3mm	RoHS
30838-125	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie	261.8mm	25mm	RoHS
30838-148	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie	261.8mm	141.9mm	RoHS
30838-183	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie	261.8mm	319.7mm	RoHS
30838-047	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie	128.4mm	40.3mm	RoHS
30838-067	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie	128.4mm	141.9mm	RoHS
30847-476	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie	395.1mm	20mm	RoHS
30838-127	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie	261.8mm	35.2mm	RoHS
30847-468	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie	217.4mm	319.7mm	
30847-463	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie	172.9mm	213mm	RoHS

Numer katalogowy	Obrabiane krawędzie	Zgodność z	Ekranowanie EMC	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Certyfikaty
30847-471	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie	128.4mm	14.9mm	RoHS
30838-046	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie	128.4mm	35.2mm	RoHS
30838-128	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie	261.8mm	40.3mm	RoHS
30838-126	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie	261.8mm	30.1mm	RoHS
30838-045	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie	128.4mm	30.1mm	RoHS
30838-130	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie	261.8mm	50.5mm	RoHS
30847-469	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie	217.4mm	426.4mm	
30838-081	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie	128.4mm	213mm	RoHS

Table 2/3

Numer katalogowy	Obrabiane krawędzie	Zgodność z	Ekranowanie EMC	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Certyfikaty
30838-123	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie	128.4mm	426.4mm	RoHS
30847-460	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie	84mm	319.7mm	
30838-141	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie	261.8mm	106.3mm	RoHS
30847-462	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie	172.9mm	141.9mm	
30838-132	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie	261.8mm	60.6mm	RoHS
30838-044	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie	128.4mm	25mm	RoHS
30838-043	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie	128.4mm	20mm	RoHS
30838-136	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie	261.8mm	80.9mm	RoHS
30838-134	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie	261.8mm	70.8mm	RoHS
30838-102	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie	128.4mm	319.7mm	RoHS



Numer katalogowy	Obrabiane krawędzie	Zgodność z	Ekranowanie EMC	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Certyfikaty
30847-467	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie	217.4mm	213mm	
30838-053	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie	128.4mm	70.8mm	RoHS
30847-459	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie	84mm	213mm	
30847-556	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie	395.1mm	426.4mm	RoHS
30847-458	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie	84mm	141.9mm	
30838-055	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie	128.4mm	80.9mm	RoHS
30838-162	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie	261.8mm	213mm	RoHS
30838-204	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie	261.8mm	426.4mm	RoHS
30847-484	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie	395.1mm	60.6mm	RoHS
30847-465	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie	172.9mm	426.4mm	RoHS

Table 3/3

Numer katalogowy	Obrabiane krawędzie	Zgodność z	Ekranowanie EMC	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Certyfikaty
30838-051	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie	128.4mm	60.6mm	RoHS
30838-060	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie	128.4mm	106.3mm	RoHS
30847-466	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie	217.4mm	141.9mm	
30847-461	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie	84mm	426.4mm	RoHS
30838-049	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie	128.4mm	50.5mm	RoHS
30847-482	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie	395.1mm	50.5mm	RoHS
30838-124	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie	261.8mm	20mm	RoHS

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Materiał mocujący (tuleje, śruby kołnierzowe) należy zamówić oddzielnie.



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE