

Panel przedni, ekranowany, dolny zawias

Dolny panel przedni z profilem U na zawiasach dla uszczelki tekstylnej.

FUNKCJE

Panel przedni z profilem U można odczepić pod kątem otwarcia 135° (nie RatiopacPRO)

Umożliwia montaż na szynach poziomych

Ekranowany panel przedni U z tekstylną uszczelką EMC

Nadaje się do podstawek (EuropacPRO) i skrzynek (RatiopacPRO, PropacPRO, CompacPRO)



Typ akcesorium:	Panel przedni
Głębokość (D):	2.5mm
Wykończenie:	Anodyzowany; Powierzchnia pasywowana
Materiał:	Aluminium
Typ produktu:	Panel przedni
Typ:	Panel przedni bez uchwytu



SPECYFIKACJE

Table 1/2


Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Szerokość stojaka	Liczba opakowań	Montaż	Typ uszczelki	Wykończenie z przodu
20848-608	3U	28HP	1	Na zawiasach, na dole	Tekstylna	Anodyzowany
20848-599	3U	42HP	1	Na zawiasach, na dole	Tekstylna	Anodyzowany
20848-600	3U	63HP	1	Na zawiasach, na dole	Tekstylna	Anodyzowany
20848-601	3U	84HP	1	Na zawiasach, na dole	Tekstylna	Anodyzowany
20848-605	4U	42HP	1	Na zawiasach, na dole	Tekstylna	Anodyzowany
20848-606	4U	63HP	1	Na zawiasach, na dole	Tekstylna	Anodyzowany
20848-607	4U	84HP	1	Na zawiasach, na dole	Tekstylna	Anodyzowany

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Szerokość stojaka	Liczba opakowań	Montaż	Typ uszczelki	Wykończenie z przodu
20848-604	6U	84HP	1	Na zawiasach, na dole	Tekstylia	Anodyzowany
20848-602	6U	42HP	1	Na zawiasach, na dole	Tekstylia	Anodyzowany
20848-603	6U	63HP	1	Na zawiasach, na dole	Tekstylia	Anodyzowany
20848-696	6U	28HP	1	Na zawiasach, na dole	Tekstylia	Anodyzowany

Table 2/2						
Numer katalogowy	Wykończenie z tyłu	Obrabiane krawędzie	Zgodność z	Ekranowanie EMC	Wysokość (H)	Szerokość (W)
20848-608	Przewodzące	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie (możliwość modernizacji)	128.4mm	141.9mm
20848-599	Przewodzące	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie (możliwość modernizacji)	128.4mm	213mm
20848-600	Przewodzące	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie (możliwość modernizacji)	128.4mm	319.7mm
20848-601	Przewodzące	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie (możliwość modernizacji)	128.4mm	426.4mm
20848-605	Przewodzące	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie (możliwość modernizacji)	172.9mm	213mm
20848-606	Przewodzące	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie (możliwość modernizacji)	172.9mm	319.7mm
20848-607	Przewodzące	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie (możliwość modernizacji)	172.9mm	426.4mm
20848-604	Przewodzące	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie (możliwość modernizacji)	261.8mm	426.4mm
20848-602	Przewodzące	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie (możliwość modernizacji)	261.8mm	213mm
20848-603	Przewodzące	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie (możliwość modernizacji)	261.8mm	319.7mm
20848-696	Przewodzące	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nie (możliwość modernizacji)	261.8mm	141.9mm

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Panel przedni można zdjąć w położeniu otwarcia (> 135°).



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.