



System VME64x, wieża, 5 U, zasilacz z wtykiem



NUMER KATALOGOWY

10836-045

VME64 system wieżowy dla 7 płyt VME64x 6 U, 160 mm. Zasilanie systemu jest tworzone przez zasilacz z możliwością podłączenia. Moduł sterujący wentylatorem monitoruje wentylatory, temperaturę i napięcie.

FUNKCJE

System zgodny z IEC 60297-3 101, 102, 103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; płyta montażowa zgodna z VITA 1.1 1997

Zasilacz wtykowy, obudowa 19", 300 W; opcjonalnie można zamontować drugi zasilacz

Płyta montażowa VME64x 7 gniazdo, 6 U, monolityczny J1/J2 bez złącza P0, opcja tylnego wejścia/wyjścia, zgodnie z VITA 1-1994 i 1.1-1997

Rozpraszanie ciepła przez 2 wentylatory, chłodzenie od przodu do tyłu; temperatura sterowana przez moduł sterujący wentylatorem (FCM)

System do standardowego montażu na płytce w formacie płytki, 6 U, głębokość 160 mm i opcja tylnego wejścia/wyjścia

Moduł wyświetlacza napięcia roboczego DC, wentylatora i alarmu temperatury

Możliwość zamontowania napędu DVD 5.25"



ATRYBUTY PRODUKTU

Typ produktu: System

Liczba szczelin: 7

Typ: Wieża

Typ płyty montażowej: Rozszerzenie VME64 6 U

Transfer danych: VME64; VME2eSST

Moc na szczelinę: 30W

Napięcie wejściowe AC: 100 – 240V

Kierunek przepływu powietrza: Od przodu do prawej

Wysokość stojaka: 10U

Typ zasilacza: (1) Podłączany zasilacz

Zasilacz w zestawie: Tak

Tylny We/Wy: Tak

Zgodność z: ANSI/VITA 1.1-1997

Waga netto: 14.11kg

Liczba opakowań: 1

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zmodyfikowane systemy dostępne na życzenie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE