


Akcesoria szyny prowadzącej do ciężkich płytek PCB, bardzo mocne



Wzmocniona szyna prowadząca do ciężkich płytek PCB tego typu akcesoriów stanowi niezawodny interfejs między mechaniką podszafty a podzespołami. Szyny prowadzące mogą być dodatkowo przykręcone do poziomu

FUNKCJE

Do szczególnie ciężkich płytek drukowanych, modułów wtykowych lub modułów wtykowych typu ramkowego

Mocowanie, do przykręcania tylko do szyn poziomych typu H (ciężkich) i typu R (wytrzymałych)

Profil aluminiowy

Materiał:	Aluminium
Wykończenie:	Anodyzowany
Współpracuje z:	Stojaki podrzędne; Obudowy; Podstawa montażowa
Rodzina produktów:	EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO air; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac
Typ produktu:	Szyna prowadząca
Typ:	Do wysokich obciążeń



SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Liczba opakowań	Głębokość płyty	Szerokość rowka	Kolor
34562-881	1	160mm	2	Srebrny
34562-883	1	280mm	2	Srebrny
34562-882	1	220mm	2	Srebrny
34562-884	1	340mm	2	Srebrny
34562-885	1	400mm	2	Srebrny
34564-881	1	160mm	2.5	Srebrny
34564-882	1	220mm	2.5	Srebrny
34564-883	1	280mm	2.5	Srebrny
34564-884	1	340mm	2.5	Srebrny

Numer katalogowy	Liczba opakowań	Głębokość płyty	Szerokość rowka	Kolor
34564-885	1	400mm	2.5	Srebrny

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Dostawa odbywa się wyłącznie w standardowej ilości opakowania.

Proszę wziąć pod uwagę, że dostawy mogą być realizowane w podanych SPQ (SPQ, np. 5 sztuk, 10 sztuk, 50 sztuk, itp.). Różne ilości zamówienia (np. 2 sztuk) można zmienić na następną możliwą ilość dostawy = Standardowa ilość opakowania.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE