

Szyna prowadząca z kodowaniem dla CompactPCI/ VME64x, PC



Nowa generacja prowadnic typu Wih Coding do płytek drukowanych lub modułów wtykowych. Tworzy niezawodny interfejs między mechaniką podszafty a podzespołami. Dzięki zoptymalizowanej konstrukcji i nowemu, wysokiej jakości tworzywowi z tworzywa sztucznego znacznie wzrosła nie tylko stabilność, ale także poprawiły się właściwości bezpieczeństwa pożarowego. Oznacza to, że materiał zapewnia niską palność, niską toksyczność dymu i gęstość oraz spełnia wymagania normy EN 45545-2 (Bezpieczeństwo pożarowe w pojazdach kolejowych), R22, R23 i R24 z aparatem

FUNKCJE

NOWA generacja z plastikowymi szynami prowadzącymi typu kodującego dla niezawodnego przechowywania płytek PCB lub modułów wtykowych

Znacznie zwiększona stabilność dzięki zoptymalizowanej konstrukcji i wysokiej jakości materiałowi (PC)

Ulepszone właściwości przeciwpożarowe, spełniają wymagania norm EN 45545-2 R22, R23 i R24 z HL3

?Bez halogenów?, zgodnie z normą IEC 61249-2-21

Może być przypięty do poziomych szyn (wytlaczanie Al) lub do płyt o grubości 1.5 mm

Może być przykręcony do szyn poziomych typu H i R w celu uzyskania wyższych wymagań w zakresie wstrząsów i wibracji

Opcjonalny zacisk ESD do przewodzącego kontaktu pomiędzy płytką PCB i szyną poziomą

Temperatura przechowywania: Od -40 °C ... 130 °C.

Rodzina produktów:	EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO air; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac
Typ produktu:	Szyna prowadząca
Typ:	Kodowanie
Współpracuje z:	Stojaki podrzędne; Obudowy; Podstawa montażowa 19"; Systemy



SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Głębokość płyty	Szerokość rowka	Kolor	Materiał	Liczba opakowań	Zgodność z	Wykończenie
64568-089	160mm	2	Czerwony	Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem	1	EN 45545-2	

Numer katalogowy	Głębokość płyty	Szerokość rowka	Kolor	Materiał	Liczba opakowań	Zgodność z	Wykończenie
64568-090	160mm	2	Szary	Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknom	1	EN 45545-2	
24568-331	280mm	2.5	Czerwony, Srebrny	Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknom, Aluminium	10	EN 45545-2	Anodyzowany
24568-332	340mm	2.5	Czerwony, Srebrny	Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknom, Aluminium	10	EN 45545-2	Anodyzowany
24568-341	280mm	2.5	Szary, Srebrny	Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknom, Aluminium	10	EN 45545-2	Anodyzowany
24568-342	340mm	2.5	Szary, Srebrny	Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknom, Aluminium	10	EN 45545-2	
24568-356	160mm	2	Czerwony	Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknom	10	EN 45545-2	
24568-357	70mm	2	Czerwony	Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknom	10	EN 45545-2	
24568-358	160mm	2	Szary	Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknom	10	EN 45545-2	
24568-360	70mm	2	Szary	Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknom	10	EN 45545-2	
64568-085	70mm	2	Czerwony	Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknom	1	EN 45545-2	
64568-086	70mm	2	Szary	Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknom	1	EN 45545-2	
64568-091	220mm	2	Czerwony	Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknom	1	EN 45545-2	
64568-092	220mm	2	Szary	Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknom	1	EN 45545-2	
64568-111	220mm	2.5	Czerwony, Srebrny	Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknom, Aluminium	1	EN 45545-2	
64568-109	160mm	2.5	Czerwony, Srebrny	Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknom, Aluminium	1	EN 45545-2	
64568-110	160mm	2.5	Szary, Srebrny	Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknom, Aluminium	1	EN 45545-2	
64568-112	220mm	2.5	Szary, Srebrny	Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknom, Aluminium	1	EN 45545-2	

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Proszę wziąć pod uwagę, że dostawy mogą być realizowane w podanych SPQ (SPQ, np. 5 sztuk, 10 sztuk, 50 sztuk, itp.). Różne ilości zamówienia (np. 2 sztuk) można zmienić na następną możliwą ilość dostawy = Standardowa ilość opakowania.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.