


Szyna prowadząca wieloczęściowa, wytłaczanie aluminium/tworzywa sztucznego



Środkowa część szyny prowadzącej dla pojedynczych wieloczęściowych przewodów z wytłaczania z tworzywa sztucznego lub aluminium. Nadaje się do standardowych, akcesoriów, 4.4-calowych typów PCB i końcówek z kodowaniem.

FUNKCJE

Profil środkowy do montażu szyn prowadzących o szerokości rowka 2 mm

wymagane są 2 plastikowe końcówki; są one dociskane do obu końców środkowego profilu

Szyny prowadzące można przypiąć do szyn poziomych (wytłaczanie Al) lub do płyt o grubości 1.5 mm

Temperatura przechowywania: Od -40 °C ... 130 °C.

Rodzina produktów: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO air; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac
Typ produktu: Szyna prowadząca
Typ: Sekcja środkowa



SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Głębokość płyty	Szerokość rowka	Kolor	Materiał	Liczba opakowań	Współpracuje z
34560-891	160mm	2	Srebrny	Aluminium	1	Stojaki podrzędne, Obudowy, Podstawa montażowa
34560-892	220mm	2	Srebrny	Aluminium	1	Stojaki podrzędne, Obudowy, Podstawa montażowa
34560-893	280mm	2	Srebrny	Aluminium	1	Stojaki podrzędne, Obudowy, Podstawa montażowa
34560-900	1000mm	2	Srebrny	Aluminium	1	Stojaki podrzędne, Obudowy, Podstawa montażowa
34564-891	160mm	2	Szary	PVC	1	Stojaki podrzędne, Obudowy, Podstawa montażowa
34564-892	220mm	2	Szary	PVC	1	Stojaki podrzędne, Obudowy, Podstawa montażowa

Numer katalogowy	Głębokość płyty	Szerokość rowka	Kolor	Materiał	Liczba opakowań	Współpracuje z
34564-893	280mm	2	Szary	PVC	1	Stojaki podrzędne, Obudowy, Podstawa montażowa
34564-900	1000mm	2	Szary	PVC	1	Stojaki podrzędne, Obudowy, Podstawa montażowa

Table 2/2		
Numer katalogowy	Wykończenie	Kod koloru
34560-891	Anodyzowany	
34560-892	Anodyzowany	
34560-893	Anodyzowany	
34560-900	Anodyzowany	
34564-891		RAL 7035
34564-892		RAL 7035
34564-893		RAL 7035
34564-900		RAL 7035

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Mav dostawy w standardowej ilości opakowania (SPQ). Cena dotyczy poszczególnych pozycji.

Jedna szyna prowadząca składa się z jednej pary elementów głowicy i jednego elementu profilu.

Proszę wziąć pod uwagę, że dostawy mogą być realizowane w podanych SPQ (SPQ, np. 5 sztuk, 10 sztuk, 50 sztuk, itp.). Różne ilości zamówienia (np. 2 sztuk) można zmienić na następną możliwą ilość dostawy = Standardowa ilość opakowania.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.