


Wkręt z łbem soczewkowym, Pozidriv



Wkręt z łbem soczewkowym, napęd Pozidrive.

FUNKCJE

Śruba z łbem płaskim, napęd pozidrive

Pozidriv has a set of 45° radial indentations from the main cross recess leading to 4 additional contact points and greater stabilization to provide a greater contact surface. As a result, it decrease cam-out and wear, which allows greater torque to be applied.

Materiał: Stal
Typ produktu: Wkręt



SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Średni ca	Długość	Wykończenie	Liczba opakowań	Rozmiar gwintu	Rodzina produktów
21100-788		12mm	Powłoka cynkowana	100	M5	EuropacPRO
21120-150	5mm	10mm	Powłoka cynkowana	100	M5	
21101-222		16mm	Niklowany	100	M2,5	Moduł wtykowy typu ramowego
21101-221		12mm	Niklowany	100	M2,5	Moduł wtykowy typu ramowego
21101-220		10mm	Niklowany	100	M2,5	Moduł wtykowy typu ramowego
21101-219		6mm	Niklowany	100	M2,5	Moduł wtykowy typu ramowego
21102-024	3mm	6mm	Powłoka cynkowana	100	M3	
21100-021	6mm	16mm	Powłoka cynkowana	50	M6	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO
21100-022	6mm	16mm	Powłoka cynkowana	100	M6	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO
21101-314		5mm	Niklowany	100	M2,5	

Numer katalogowy	Średnica	Długość	Wykończenie	Liczba opakowań	Rozmiar gwintu	Rodzina produktów
21100-650	6mm	16mm	Zinc Plated, Black	100	M6	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO
21101-069		8mm	Niklowany	100	M2,5	Moduł wtykowy typu ramowego
21120-202	6mm	16mm	Powłoka cynkowana	50	M6	
21120-203	6mm	16mm	Powłoka cynkowana	100	M6	

Table 2/2

Numer katalogowy	Typ	Współpracuje z	Długość gwintu	Typ gwintu	Certyfikaty
21100-788	Wkręt z łbem walcowym	Stojaki podrzędne	12mm		RoHS
21120-150	Blok kodowania	Szafa	10mm		RoHS
21101-222	Wkręt z łbem walcowym	Płyty montażowe, Adaptery testowe	16mm		RoHS
21101-221	Wkręt z łbem walcowym	Płyty montażowe, Adaptery testowe	12mm		RoHS
21101-220	Wkręt z łbem walcowym	Płyty montażowe, Adaptery testowe	10mm		RoHS
21101-219	Wkręt z łbem walcowym	Płyty montażowe, Adaptery testowe	6mm		RoHS
21102-024	Wkręt z łbem walcowym		6mm	Metryczny	RoHS
21100-021	Wkręt z łbem walcowym	Panele przednie, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	16mm		RoHS
21100-022	Wkręt z łbem walcowym	Panele przednie, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	16mm		RoHS
21101-314	Wkręt z łbem walcowym	Płyty montażowe, Adaptery testowe	5mm		RoHS
21100-650	Wkręt z łbem walcowym	Panele przednie, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	16mm		RoHS
21101-069	Wkręt z łbem walcowym	Płyty montażowe, Adaptery testowe	8mm		RoHS
21120-202	Wkręt z łbem walcowym	Panele przednie, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	16mm		
21120-203	Wkręt z łbem walcowym	Panele przednie, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	16mm		

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.