

Zestaw modułu wtykowego z uchwytem IEL, ekranowany, czarny, 3 U.



Moduł wtykowy, z czarnym uchwytem wkładki/ściągnacza IEL, 3 U, zespół przedni. Przedni panel w kształcie litery U umożliwia ekranowanie za pomocą tekstylnej uszczelki.

FUNKCJE

Przedni panel w kształcie litery U do uszczelnienia tekstylnego

Nadaje się do sił wkładania i wyciągania do 700 N (na parę)

Włącz instalację mikroprzełącznika

Włącz instalację koderów zgodnie z normą IEC 60297-3-103/ IEEE 1101.10

Materiał:	Aluminium
Wykończenie:	Anodyzowany; Powierzchnia pasywowana
Typ produktu:	Panel przedni
Typ:	Panel przedni z uchwytem (PIU)



SPECYFIKACJE


Table 1/2						
Numer katalogowy	Szerokość stojaka	Liczba opakowań	Typ uchwytu	Montaż	Typ uszczelki	Wykończenie z przodu
20848-585	4HP	1	IEL	Przykręcany przód	Tekstylia	Anodyzowany
20848-591	12HP	1	IEL	Przykręcany przód	Tekstylia	Anodyzowany
20848-590	10HP	1	IEL	Przykręcany przód	Tekstylia	Anodyzowany
20848-589	8HP	1	IEL	Przykręcany przód	Tekstylia	Anodyzowany
20848-587	6HP	1	IEL	Przykręcany przód	Tekstylia	Anodyzowany

Table 2/2

Numer katalogowy	Wykończeni e z tyłu	Obrabiane krawędzie	Zgodność z	Ekranowa nie EMC	Wysokoś ć (H)	Wysokość stojaka	Szeroko ść (W)
20848-585	Powierzchni a trawiona	Nie	IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	Tak	128.4m m	3U	20mm
20848-591	Powierzchni a trawiona	Nie	IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	Tak	128.4m m	3U	60.6mm
20848-590	Powierzchni a trawiona	Nie	IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	Tak	128.4m m	3U	50.5mm
20848-589	Powierzchni a trawiona	Nie	IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	Tak	128.4m m	3U	40.3mm
20848-587	Powierzchni a trawiona	Nie	IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	Tak	128.4m m	3U	30.1mm

SCHEMATY

3U



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE