

Panel przedni PMC Mezzanine, nieleczone, z ekranowaniem EMC



Panel przedni antresoli jest umieszczony w wycięciach panelu przedniego PMC. Dostępne w różnych terapiach. Do uszczelki EMC o-ring.

FUNKCJE

Panel przedni antresoli jest umieszczony w wycięciach panelu przedniego PMC

Ekranowanie EMC z przewodzącym o-ringiem

Ekranowanie EMC: Tak
Typ produktu: Panel przedni
Typ: Panel przedni bez uchwytu



SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Liczba opakowań	Typ akcesorium	Montaż	Typ uszczelki	Wykończenie z przodu	Wykończenie z tyłu
20835-598	1	Panel przedni	Przykręcany przód	O-ring EMC	Anodyzowany	Przewodzące
20835-889	1	Panel przedni	Przykręcany przód	O-ring EMC	Anodyzowany	Przewodzące
20835-890	1		Przykręcany przód			
20835-893	10		Przykręcany przód		Powłoka chromowana	Powłoka chromowana
20835-922	1		Przykręcany przód		Powłoka chromowana	Powłoka chromowana
20835-923	1		Przykręcany przód		Powłoka chromowana	Powłoka chromowana

Numer katalogowy	Liczba opakowań	Typ akcesorium	Montaż	Typ uszczelki	Wykończenie z przodu	Wykończenie z tyłu
20835-924	10		Przykręcany przód		Powłoka chromowana	Powłoka chromowana
20835-928	10		Przykręcany przód		Anodyzowany	Przewodzące

Table 2/2

Numer katalogowy	Obrabiane krawędzie	Zgodność z	Głębokość	Wykończenie	Wysokość	Materiał	Szerokość
20835-598	Nie	PMC Mezzanine, IEEE P1386	2.5mm	Anodyzowany	74mm	Aluminiun	12.7mm
20835-889	Nie	PMC Mezzanine, IEEE P1386	2.5mm	Anodyzowany	74mm	Aluminiun	12.7mm
20835-890	Nie	PMC Mezzanine, IEEE P1386			74mm	Cynk	12.7mm
20835-893	Tak	PMC Mezzanine, IEEE P1386			74mm	Cynk	12.7mm
20835-922	Tak	PMC Mezzanine, IEEE P1386			74mm	Cynk	12.7mm
20835-923	Tak	PMC Mezzanine, IEEE P1386			74mm	Cynk	12.7mm
20835-924	Tak	PMC Mezzanine, IEEE P1386			74mm	Cynk	12.7mm
20835-928	Nie	PMC Mezzanine, IEEE P1386			74mm	Cynk	12.7mm

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.