

Panel przedni PMC Mezzanine, nieleczone, z ekranowaniem EMC



Panel przedni antresoli jest umieszczony w wycięciach panelu przedniego PMC. Dostępne w różnych terapiach. Do uszczelki EMC o-ring.

FUNKCJE

Panel przedni antresoli jest umieszczony w wycięciach panelu przedniego PMC

Ekranowanie EMC z przewodzącym o-ringiem

Typ produktu: Panel przedni
Typ: Panel przedni bez uchwytu
Ekranowanie EMC: Tak



SPECYFIKACJE

Table 1/2						
Numer katalogowy	Liczba opakowań	Typ akcesorium	Montaż	Typ uszczelki	Wykończenie z przodu	Wykończenie z tyłu
20835-598	1	Panel przedni	Przykręcany przód	O-ring EMC	Anodyzowany	Przewodzące
20835-922	1		Przykręcany przód		Powłoka chromowana	Powłoka chromowana
20835-890	1		Przykręcany przód			
20835-923	1		Przykręcany przód		Powłoka chromowana	Powłoka chromowana
20835-889	1	Panel przedni	Przykręcany przód	O-ring EMC	Anodyzowany	Przewodzące
20835-893	10		Przykręcany przód		Powłoka chromowana	Powłoka chromowana

Numer katalogowy	Liczba opakowań	Typ akcesorium	Montaż	Typ uszczelki	Wykończenie z przodu	Wykończenie z tyłu
20835-928	10		Przykręcany przód		Anodyzowany	Przewodzące
20835-924	10		Przykręcany przód		Powłoka chromowana	Powłoka chromowana

Table 2/2

Numer katalogowy	Obrabiane krawędzie	Zgodność z	Głębokość	Wykończenie	Wysokość	Materiał	Szerokość
20835-598	Nie	PMC Mezzanine, IEEE P1386	2.5mm	Anodyzowany	74mm	Aluminium	12.7mm
20835-922	Tak	PMC Mezzanine, IEEE P1386			74mm	Cynk	12.7mm
20835-890	Nie	PMC Mezzanine, IEEE P1386			74mm	Cynk	12.7mm
20835-923	Tak	PMC Mezzanine, IEEE P1386			74mm	Cynk	12.7mm
20835-889	Nie	PMC Mezzanine, IEEE P1386	2.5mm	Anodyzowany	74mm	Aluminium	12.7mm
20835-893	Tak	PMC Mezzanine, IEEE P1386			74mm	Cynk	12.7mm
20835-928	Nie	PMC Mezzanine, IEEE P1386			74mm	Cynk	12.7mm
20835-924	Tak	PMC Mezzanine, IEEE P1386			74mm	Cynk	12.7mm

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE