

Rack Safety Plus, 3 U, 230 / 400 V AC



Moduł nVent SCHROFF Rack Safety Plus to 19-calowa jednostka rozdzielcza zasilania służąca do zasilania urządzeń elektrycznych lub elektronicznych jako centralny wyłącznik zasilania. Dodatkowo jest wyposażony w funkcję zatrzymania awaryjnego.

FUNKCJE

Moduł dystrybucji zasilania 19", 3 U z funkcją zatrzymania awaryjnego

Dostarcza zasilanie sieciowe do urządzeń elektrycznych lub elektronicznych jako centralny wyłącznik zasilania

400 V 3-fazowe lub 230 V 1-fazowe wejście sieciowe z bezpiecznikami sieciowymi

Wyjścia prądu przemiennego z różnymi typami złączy, przełączane przełącznikiem ON/OFF

Stałe wyjścia prądu przemiennego (Service)

Wszystkie wyjścia są chronione przez wyłączniki automatyczne

Funkcja zatrzymania awaryjnego spełnia wymagania norm EN 60947-5-1 i EN 60204-1 i jest odporna na akty wandalizmu

Do systemu można podłączyć dodatkowy zewnętrzny przycisk zatrzymania awaryjnego

Współpracuje z:	Varistar CP; Novastar
Funkcja:	Zatrzymanie awaryjne
Urządzenie różnicowoprądowe:	Tak
Typ akcesorium:	Akcesoria do dystrybucji zasilania



SPECYFIKACJE

Table 1/2						
Numer katalogowy	Typ produktu	Napięcie wejściowe AC	Liczba faz	Filtr EMC	Filtr przeciwprzepięciowy	Ogranicznik prądu rozruchowego
21270-001	Dystrybutor zasilania	400V	3	Tak	Tak	Tak
21270-003	Dystrybutor zasilania	230V	1	Nie	Nie	Nie
21270-005	Dystrybutor zasilania	230V	1	Nie	Tak	Nie
21270-010	Dystrybutor zasilania	230V	1	Nie	Tak	Tak

Numer katalogowy	Typ produktu	Napięcie wejściowe AC	Liczba faz	Filtr EMC	Filtr przeciwprzepięcio- wy	Ogranicznik prądu rozruchowego
21270-011	Dystrybutor zasilania	230V	1	Nie	Nie	Nie
21270-012	Dystrybutor zasilania	400V	3	Nie	Nie	Nie

Table 2/2

Numer katalogowy	Pokrywa wyłącznika obwodu	Wysokość stojaka	Typ gniazda	Liczba opakowań
21270-001	Tak	3U	SCHUKO, IEC C13	1
21270-003	Nie	3U	IEC C13	1
21270-005	Tak	3U	SCHUKO	1
21270-010	Tak	3U	IEC C13	1
21270-011	Nie	3U	SCHUKO, IEC C13	1
21270-012	Nie	3U	IEC C13, IEC C13 LOCK	1

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Aby uzyskać dokładną konfigurację opcjonalnych funkcji i przykładową konfigurację, zapoznaj się z tabelą dostarczonych elementów.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.