

Rack Safety Plus, 3 U, 230 / 400 V AC



Moduł nVent SCHROFF Rack Safety Plus to 19-calowa jednostka rozdzielcza zasilania służąca do zasilania urządzeń elektrycznych lub elektronicznych jako centralny wyłącznik zasilania. Dodatkowo jest wyposażony w funkcję zatrzymania awaryjnego.

FUNKCJE

Moduł dystrybucji zasilania 19", 3 U z funkcją zatrzymania awaryjnego

Dostarcza zasilanie sieciowe do urządzeń elektrycznych lub elektronicznych jako centralny wyłącznik zasilania

400 V 3-fazowe lub 230 V 1-fazowe wejście sieciowe z bezpiecznikami sieciowymi

Wyjścia prądu przemiennego z różnymi typami złączy, przełączane przełącznikiem ON/OFF

Stałe wyjścia prądu przemiennego (Service)

Wszystkie wyjścia są chronione przez wyłączniki automatyczne

Funkcja zatrzymania awaryjnego spełnia wymagania norm EN 60947-5-1 i EN 60204-1 i jest odporna na akty wandalizmu

Do systemu można podłączyć dodatkowy zewnętrzny przycisk zatrzymania awaryjnego

Funkcja:	Zatrzymanie awaryjne
Współpracuje z:	Varistar CP; Novastar
Typ akcesorium:	Akcesoria do dystrybucji zasilania
Urządzenie różnicowoprądowe:	Tak



SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Typ produktu	Napięcie wejściowe AC	Liczba faz	Filtr EMC	Filtr przeciwprzepięciowy	Ogranicznik prądu rozruchowego
21270-010	Dystrybutor zasilania	230V	1	Nie	Tak	Tak
21270-011	Dystrybutor zasilania	230V	1	Nie	Nie	Nie
21270-005	Dystrybutor zasilania	230V	1	Nie	Tak	Nie

Numer katalogowy	Typ produktu	Napięcie wejściowe AC	Liczba faz	Filtr EMC	Filtr przeciwprzepięcio- wy	Ogranicznik prądu rozruchowego
21270-003	Dystrybutor zasilania	230V	1	Nie	Nie	Nie
21270-012	Dystrybutor zasilania	400V	3	Nie	Nie	Nie
21270-001	Dystrybutor zasilania	400V	3	Tak	Tak	Tak

Table 2/2				
Numer katalogowy	Pokrywa wyłącznika obwodu	Wysokość stojaka	Typ gniazda	Liczba opakowań
21270-010	Tak	3U	IEC C13	1
21270-011	Nie	3U	SCHUKO, IEC C13	1
21270-005	Tak	3U	SCHUKO	1
21270-003	Nie	3U	IEC C13	1
21270-012	Nie	3U	IEC C13, IEC C13 LOCK	1
21270-001	Tak	3U	SCHUKO, IEC C13	1

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Aby uzyskać dokładną konfigurację opcjonalnych funkcji i przykładową konfigurację, zapoznaj się z tabelą dostarczonych elementów.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE