

RatiopacPRO Kompletny futerał biurkowy, ekranowany



nVent SCHROFF RatiopacPRO CASE z ekranowaniem EMC zapewnia ochronę elektroniki dla 19" i poszczególnych zespołów elektronicznych. Ten elastyczny i wytrzymały futerał można łatwo przekształcić z komputera stacjonarnego w obudowę do montażu w szafie typu Rack o przekątnej 19 cala i zawiera cztery różne opcje stylu. Ta wersja futerału zapewnia elegancką konstrukcję do zastosowań stacjonarnych.

FUNKCJE

Obudowa biurkowa ze wstępnie skonfigurowanymi komponentami, zgodnie z normą IEC 60297-3-101; przygotowana na 19-calowe komponenty, np. moduły wtykowe i euro płyty

Ekranowany

Wersja z listwami osłonowymi

Szczelina wentylacyjna w płycie podstawy

Perforowany panel tylny

Zgodność z normą DIN EN 62368-1

Ekranowanie EMC:	Tak
Rodzina produktów:	RatiopacPRO
Typ produktu:	Obudowa
Obciążenie statyczne:	25kg
Typ:	Obudowa podzespołów 19"



SPECYFIKACJE

Table 1/3

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Szerokość stojaka	Głębokość	Liczba opakowań	Wysokość użytkowa	Szerokość użytkowa
24572-050	3U	28HP	255.5mm	1	112.3mm	148mm

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Szerokość stojaka	Głębokość	Liczba opakowań	Wysokość użytkowa	Szerokość użytkowa
24572-051	3U	42HP	255.5mm	1	112.3mm	219mm
24572-052	3U	42HP	315.5mm	1	112.3mm	219mm
24572-053	3U	63HP	315.5mm	1	112.3mm	326mm
24572-054	3U	84HP	315.5mm	1	112.3mm	432mm
24572-055	3U	84HP	375.5mm	1	112.3mm	432mm
24572-056	3U	84HP	435.5mm	1	112.3mm	432mm
24572-064	6U	42HP	315.5mm	1	245.7mm	219mm
24572-065	6U	63HP	315.5mm	1	245.7mm	326mm
24572-066	6U	84HP	315.5mm	1	245.7mm	432mm
24572-067	6U	84HP	375.5mm	1	245.7mm	432mm
24572-068	6U	84HP	435.5mm	1	245.7mm	432mm

Table 2/3

Numer katalogowy	Konstrukcja ramy przedniej	Opcja chłodzenia	Zgodność z	Wykończenie	Wysokość	Materiał
24572-050	Wykończenie boczne, Szyny poziome	Nie	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Powierzchnia pasywowana, Powłoka proszkowa	132.6mm	Alumini um
24572-051	Wykończenie boczne, Szyny poziome	Nie	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Powierzchnia pasywowana, Powłoka proszkowa	132.6mm	Alumini um
24572-052	Wykończenie boczne, Szyny poziome	Nie	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Powierzchnia pasywowana, Powłoka proszkowa	132.6mm	Alumini um
24572-053	Wykończenie boczne, Szyny poziome	Nie	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Powierzchnia pasywowana, Powłoka proszkowa	132.6mm	Alumini um
24572-054	Wykończenie boczne, Szyny poziome	Nie	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Powierzchnia pasywowana, Powłoka proszkowa	132.6mm	Alumini um
24572-055	Wykończenie boczne, Szyny poziome	Nie	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Powierzchnia pasywowana, Powłoka proszkowa	132.6mm	Alumini um
24572-056	Wykończenie boczne, Szyny poziome	Nie	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Powierzchnia pasywowana, Powłoka proszkowa	132.6mm	Alumini um
24572-064	Wykończenie boczne, Szyny poziome	Nie	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Powierzchnia pasywowana, Powłoka proszkowa	265.9mm	Alumini um

Numer katalogowy	Konstrukcja ramy przedniej	Opcja chłodzenia	Zgodność z	Wykończenie	Wysokość	Materiał
24572-065	Wykończenie boczne, Szyny poziome	Nie	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Powierzchnia pasywowana, Powłoka proszkowa	265.9mm	Alumini um
24572-066	Wykończenie boczne, Szyny poziome	Nie	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Powierzchnia pasywowana, Powłoka proszkowa	265.9mm	Alumini um
24572-067	Wykończenie boczne, Szyny poziome	Nie	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Powierzchnia pasywowana, Powłoka proszkowa	265.9mm	Alumini um
24572-068	Wykończenie boczne, Szyny poziome	Nie	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Powierzchnia pasywowana, Powłoka proszkowa	265.9mm	Alumini um

Table 3/3

Numer katalogowy	Stopień ochrony	Szerokość
24572-050	IP20	164.4mm
24572-051	IP20	235.5mm
24572-052	IP20	235.5mm
24572-053	IP20	342.4mm
24572-054	IP20	448.9mm
24572-055	IP20	448.9mm
24572-056	IP20	448.9mm
24572-064	IP20	235.5mm
24572-065	IP20	342.4mm
24572-066	IP20	448.9mm
24572-067	IP20	448.9mm
24572-068	IP20	448.9mm

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Modyfikacje (specjalne kolory lub rozmiary).

Rozwiązania niestandardowe (wycięcia w górnej pokrywie, płycie podstawy lub panelach bocznych).

Serwis montażowy z jednego kawałka.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę

gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.