

System VME64x, 2 U, 4 gniazda, zasilacz z wtykiem

NUMER KATALOGOWY

20836-245

System VME64x do 4 poziomo zamontowanych płyt VME64x 6 U, 160 mm. Opcja tylnego wejścia/wyjścia. Zasilanie systemu jest dostarczane przez maksymalnie dwa zasilacze z możliwością podłączenia. Taca wentylatora typu hot swap z 4 wentylatorami gwarantuje doskonałe chłodzenie.


FUNKCJE

System zgodny z IEC 60297-3-101, 102, 103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; płyta montażowa zgodna z VITA 1.1-1997

Płyta montażowa zasilania do PICMG 2.11 (P 47), przygotowana do instalacji dwóch kompatybilnych zasilaczy 19", 300 w (3 U, 8 km)

Rozpraszanie ciepła przez tacę wentylatora z 2 wentylatorami, chłodzenie od prawej do lewej strony; monitorowanie wentylatora i wyświetlanie napięcia

System do poziomego montażu płyt z formatami płyt; przód: 6 U, głębokość 160 mm; tył, tył we/wy: 6 U, głębokość 80 mm



ATRYBUTY PRODUKTU

Typ produktu: System

Liczba szczelin: 4

Typ: Montaż w stojaku 19"

Typ płyty montażowej: Rozszerzenie VME64 6 U

Transfer danych: VME64; VME2eSST

Moc na szczelinę: 30W

Napięcie wejściowe AC: 100 – 240V

Kierunek przepływu powietrza: Od lewej do prawej

Wysokość stojaka: 2U



Typ zasilacza: (2) Podłączany zasilacz

Zasilacz w zestawie: Nie

Tylne We/Wy: Tak

Zgodność z: ANSI/VITA 1.1-1997

Głębokość: 277.5mm

Wysokość: 88.1mm

Szerokość: 449mm

Waga netto: 8.35kg

Liczba opakowań: 1

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zmodyfikowane systemy dostępne na życzenie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.