


System VME64x, 8 U, 21 gniazdo, zasilacz z otwartą ramą



NUMER KATALOGOWY

20836-820

VME64 system na 21 płyty VME64x 6 U, 160 mm. Opcja tylnego wejścia/wyjścia. Zasilanie systemu jest dostarczane przez zasilacz z otwartą ramą. Moduł sterujący wentylatorem monitoruje wentylatory, temperaturę i napięcie.

FUNKCJE

System zgodny z IEC 60297-3, 101, 102, 103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; płyta montażowa zgodna z VITA 1.1-1997

Zasilacz, otwarta ramka, 642 W (600 W przy < 180 VAC)

Płyta montażowa VME64x 21 gniazdo, 6 U, J1/J2 monolityczny ze złączem P0, zgodnie z VITA 1-1994 i 1.1-1997

Rozpraszanie ciepła przez 3 wentylatory, chłodzenie od dołu do góry; temperatura kontrolowana przez moduł sterujący wentylatorem (FCM)

System do standardowego montażu na płytce w formacie płytki, 6 U, głębokość 160 mm, opcja tylnego i / O.

Moduł wyświetlacza napięcia roboczego DC, wentylatora i alarmu temperatury



ATRYBUTY PRODUKTU

Typ produktu: System

Liczba szczelin: 21

Typ: Montaż w stojaku 19"

Typ płyty montażowej: Rozszerzenie VME64 6 U

Transfer danych: VME64; VME2eSST

Moc na szczelinę: 30W

Napięcie wejściowe AC: 100 – 240V

Kierunek przepływu powietrza: Od dołu do góry

Wysokość stojaka: 8U

Typ zasilacza: Otwarta rama

Zasilacz w zestawie: Tak

Tylny We/Wy: Tak

Zgodność z: ANSI/VITA 1.1-1997

Głębokość: 412mm

Wysokość: 354.8mm

Szerokość: 449mm

Zasilanie: 600W

Waga netto: 19kg

Liczba opakowań: 1

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zmodyfikowane systemy dostępne na życzenie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE