

Multi-Function C-Clamp



CARACTERÍSTICAS

Multi-functional beam clamp

Use with Cable/Conduit/Pipe Clamp or Square Washer for Multi-Function C-Clamp

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2						
Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Espessura do flange (FT)	Tamanho do orifício (HS)	Diâmetro do parafuso (Sc)
C20HD	336100	Aço	Hot-Dip Galvanized	4 - 20 mm	14 mm	6
C20S4	336130	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		4 - 20 mm	14 mm	6
C30HD	336110	Aço	Hot-Dip Galvanized	17 - 30 mm	14 mm	8
C30S4	336140	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		17 - 30 mm	14 mm	8
C45HD	336120	Aço	Hot-Dip Galvanized	30 - 44 mm	14 mm	8
C45S4	336150	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		30 - 44 mm	14 mm	8


Table 2/2				
Número de catálogo	Número do artigo	Comprimento do parafuso (L)	Torque (TQ)	Static Load
C20HD	336100	25mm	3 N·m	1100N

Número de catálogo	Número do artigo	Comprimento do parafuso (L)	Torque (TQ)	Static Load
C20S4	336130	25mm	3 N·m	1100N
C30HD	336110	30mm	3 N·m	1100N
C30S4	336140	30mm	3 N·m	1100N
C45HD	336120	30mm	3 N·m	1100N
C45S4	336150	30mm	3 N·m	1100N

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Setscrew must be tightened and torqued onto the sloped side of the I-beam.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.

