

nVent CADDY Pyramid H-Frame Kit



CARACTERÍSTICAS

Foam or rubber bottom offers low abrasion interface for better roof membrane protection

Compatible with roof surfaces including single ply, bituminous, metal and spray foam

Provides superior load distribution, even with varying rooftop surfaces

Rubber rooftop interface ideal for solar panel array installations

Kit includes 2 post bases with pre-installed mounting hardware, 6 bolts, 6 strut nuts, and 2 L-brackets to complete H-frame

Hot-dip galvanized and UV stabilized for long lasting performance

Accepts standard strut channels

Material: Polypropylene; Polietileno

Temperatura: -34.4 to 54 °C

Static Load Safety Factor: 3:1



ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Rooftop Interface	Strut Type	Altura (H)	Length (L)	Largura (W)
PHK	360420	Foam	A (41 x 41 mm)	117 mm	314mm	314 mm
PHKR	360421	Rubber	A (41 x 41 mm)	118 mm	314mm	314 mm


Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Surface Area	Static Load
PHK	360420	0.18m ²	6670N
PHKR	360421	0.2m ²	6670N

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Static load represents 750 lb (3,335 N) per post base. The end user must select and evaluate the strut framing to ensure the assembled H-frame can properly support the applied load.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

