

Haste de aterramento de aço cobreado, seccional



CARACTERÍSTICAS

As rosas forjadas a frio com fluxo contínuo de fibras preservam o revestimento de cobre e são mais resistentes que as rosas cortadas

Revestimento de cobre eletrolítico 99,9% puro

As hastes têm uma alma de aço de alto carbono e ponta que proporciona maior resistência na colocação

O revestimento de cobre não racha ao ser arqueado nem se rompe ao ser colocado

Revestimento mínimo em cobre de 10 mils em hastes relacionadas na UL® 467

O nome nVent ERICO, o comprimento, o diâmetro e o número da peça estão gravados a 12 pol. (304,8 mm) da extremidade chanfrada

Logotipo da UL e número de controle, onde for aplicável, gravados em cada haste para facilitar a inspeção depois da instalação

Resistência à tração: 552 MPa Min
Material: Copper-Bonded Steel



ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Local da rosca	Diâmetro da haste de aterramento, nominal	Diâmetro da haste de aterramento, real (Ø)	Tamanho da rosca (TS)	Length (L)
631303		Pointed and Chamfered Ends	1/2"	12.8 mm	9/16" UNC	3m
631350		Pointed and Chamfered Ends	1/2"	12.8 mm	9/16" UNC	1.5m
631300		Pointed and Chamfered Ends	1/2"	12.8 mm	9/16" UNC	3m
631360		Pointed and Chamfered Ends	1/2"	12.8 mm	9/16" UNC	1.8m
631340		Pointed and Chamfered Ends	1/2"	12.8 mm	9/16" UNC	1.2m
631380		Pointed and Chamfered Ends	1/2"	12.8 mm	9/16" UNC	2.4m
635870		Pointed and Chamfered Ends	5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	2.1m
635803		Pointed and Chamfered Ends	5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	3m
635883		Pointed and Chamfered Ends	5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	2.4m
635830		Pointed and Chamfered Ends	5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	0.9m
635850		Pointed and Chamfered Ends	5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	1.5m
6358660		Pointed and Chamfered Ends	5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	2m
635860		Pointed and Chamfered Ends	5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	1.8m
635880	635880	Pointed and Chamfered Ends	5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	2.4m
635800		Pointed and Chamfered Ends	5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	3m
635800ESB		Pointed and Chamfered Ends	5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	3m
635840		Pointed and Chamfered Ends	5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	1.2m
625850	625850	Chamfered (Non-Pointed) End Only	5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	1.5m
635843		Pointed and Chamfered Ends	5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	1.2m

Número de catálogo	Número do artigo	Local da rosca	Diâmetro da haste de aterramento, nominal	Diâmetro da haste de aterramento, real (Ø)	Tamanho da rosca (TS)	Length (L)
635880ESB		Pointed and Chamfered Ends	5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	2.4m

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Local da rosca	Diâmetro da haste de aterramento, nominal	Diâmetro da haste de aterramento, real (Ø)	Tamanho da rosca (TS)	Length (L)
6334330		Pointed and Chamfered Ends	3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	1m
633470		Pointed and Chamfered Ends	3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	2.1m
633403		Pointed and Chamfered Ends	3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	3m
633480ESB		Pointed and Chamfered Ends	3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	2.4m
633440		Pointed and Chamfered Ends	3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	1.2m
633450		Pointed and Chamfered Ends	3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	1.5m
633415		Pointed and Chamfered Ends	3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	4.6m
633400ESB		Pointed and Chamfered Ends	3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	3m
633463		Pointed and Chamfered Ends	3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	1.8m
633400		Pointed and Chamfered Ends	3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	3m
633430		Pointed and Chamfered Ends	3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	0.9m
633460		Pointed and Chamfered Ends	3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	1.8m

Número de catálogo	Número do artigo	Local da rosca	Diâmetro da haste de aterramento,nominal	Diâmetro da haste de aterramento, real (Ø)	Tamanho da rosca (TS)	Length (L)
633480	633480	Pointed and Chamfered Ends	3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	2.4m
634400		Pointed and Chamfered Ends	1"	23.2 mm	1" UNC	3m

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Espessura do revestimento	Peso unitário	Em conformidade com	Certifications
631303		330µm	3.2 kg	ANSI®/NEMA® GR1	cUL, UL
631350		254µm	1.6 kg		
631300		254µm	3.1 kg	ANSI®/NEMA® GR1	CSA-US, CSA, UL, cUL
631360		254µm	1.9 kg		
631340		254µm	1.2 kg		
631380		254µm	2.4 kg	ANSI®/NEMA® GR1	UL
635870		254µm	2.9 kg	IEC® EN 62561-2	
635803		330µm	3.9 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	RUS, UL, cUL
635883		330µm	3 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	RUS, UL
635830		254µm	1.2 kg	IEC® EN 62561-2	
635850		254µm	1.9 kg	IEC® EN 62561-2	
6358660		254µm	2.48 kg	IEC® EN 62561-2	
635860		254µm	2.3 kg	IEC® EN 62561-2	
635880	635880	254µm	3 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	RUS, UL
635800		254µm	3.8 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	CSA, RUS, CSA-US, cUL, UL
635800ESB		254µm	3.8 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	
635840		254µm	1.5 kg	IEC® EN 62561-2	
625850	625850	254µm	1.9 kg	IEC® EN 62561-2	
635843		330µm	1.5 kg	IEC® EN 62561-2	
635880ESB		254µm	3 kg	IEC® EN 62561-2	


Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Espessura do revestimento	Peso unitário	Em conformidade com	Certifications
6334330		254µm	2.79 kg	IEC® EN 62561-2	
633470		254µm	3.9 kg	IEC® EN 62561-2	
633403		330µm	5.7 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	cUL, UL
633480ESB		254µm	4.4 kg	IEC® EN 62561-2	
633440		254µm	2.2 kg	IEC® EN 62561-2	
633450		254µm	2.8 kg	IEC® EN 62561-2	
633415		254µm	8.5 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	UL, cUL
633400ESB		254µm	5.7 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	
633463		330µm	3.2 kg	IEC® EN 62561-2	
633400		254µm	5.7 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	UL, cUL, RUS, CSA-US, CSA
633430		254µm	1.7 kg	IEC® EN 62561-2	
633460		254µm	3.2 kg	IEC® EN 62561-2	
633480	633480	254µm	4.4 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	UL, RUS
634400		254µm	10 kg	ANSI®/NEMA® GR1	CSA-US, UL, cUL, CSA

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

As hastes a serem relacionadas na UL® 467 devem ter pelo menos 8' (2,44 m) de comprimento.

IEC® EN 62561-2 substitui EN 50164-2.



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE