

Bloco Terminal 4-Post para ferrovia

CARACTERÍSTICAS

Separa a fiação "limpa" da "suja"

Inclui terminal de teste integrado

Inclui slot para barramento de baixa impedância

Projeto modular para conjunto de campo e expansão futura

Atende às recomendações AAR



ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Length (L)	Profundidade (D)	Altura (H)	A	B	Tamanho da rosca (TS)	Peças incluídas
B2700A2C1WH	133.35m m	25.4mm	31.75 mm	25.4 mm	60.3 mm	14" UNS	Sim
SBB2700A2B10	133.35m m	25.4mm	31.75 mm	25.4 mm	60.3 mm	14" UNS	Não

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

O kit B2700A2C1WH contém: (1) bloco terminal, (1) link de teste de deslocamento, (15) arruelas planas de cobre com diâmetro externo de 9/16", (9) engripamento revestido de zinco 14-24 UNS-2B porcas sextavadas AAR, (5) contraporca revestida de níquel 14-24 UNS-2B porcas sextavadas AAR, (2) #10X1 – 1/2" parafusos revestidos de zinco e (1) guia de instrução.

Quatro blocos pós-terminal são componentes incluídos nos painéis fabricados e projetados pela nVent ERICO.

Assistência de projeto disponível para aplicações especiais. Entre em contato com o representante nVent ERICO para obter mais detalhes.



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE