

2-2 Hole Corner Angle Bracket

CARACTERÍSTICAS

Used to create metal frames with nVent CADDY Eristrut channels



ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2



Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Tamanho do orifício (HS)	Espessura (T)	A
ZW205	313380	Aço	Hot-Dip Galvanized	14 mm	6 mm	102 mm
ZWA205	387650	Aço	Hot-Dip Galvanized	14 mm	6 mm	102 mm
ZWA205S6	388761	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		14 mm	6 mm	102 mm
ZWA205EG	387652	Aço	Electrogalvanized	14 mm	6 mm	100 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	B	Parafuso incluído	Diâmetro do parafuso (Sc)	Comprimento do parafuso (L)
ZW205	313380	86 mm	Sim	10 mm	25mm
ZWA205	387650	86 mm	Não		

Número de catálogo	Número do artigo	B	Parafuso incluído	Diâmetro do parafuso (Sc)	Comprimento do parafuso (L)
ZWA205S6	388761	86 mm	Não		
ZWA205EG	387652	95 mm	Não		

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

