

EER-Ti/T Trapezoidal Deck Threaded Rod Hanger



CARACTERÍSTICAS

Supports threaded rod

Thread impression for simple installation

Material: Spring Steel
Acabamento: nVent CADDY Armour



ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Tamanho do orifício (HS)	Hole Type	Espessura do flange (FT)	Diâmetro da broca	Static Load 1 (F1)
EERTIM10	173140	10 mm	Threaded	0.8 - 3 mm	7mm	450N
EERTIM6	173120	6 mm	Threaded	0.8 - 3 mm	7mm	450N
EERTIM8	173130	8 mm	Threaded	0.8 - 3 mm	7mm	450N


Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Static Load 2 (F2)	Certifications
EERTIM10	173140	900N	ITB
EERTIM6	173120	900N	
EERTIM8	173130	900N	ITB

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Static Load 1 represents 0.8 - 2.0 mm flange thickness. Static Load 2 represents 2.0 - 3.0 mm flange thickness.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.

nVent.com/GRDDT

