

Drop-In Anchor, S316, M8 Hole, 30 mm

NÚMERO DE CATÁLOGO

CAM8030S6


CARACTERÍSTICAS

Internal thread provides easy removal and serviceability

Installs flush or below the base surface

Suitable for redundant non-structural systems on cracked and non-cracked concrete

Fire resistance class R30-R120 for design of anchorages under exposure to fire



CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 401154

Material: Stainless Steel 316 (EN 1.4401)


Tamanho do orifício (HS): 8 mm

Length (L): 30mm

Diâmetro da broca: 10mm

Characteristic Axial Loads from ETA 14-0068 - for redundant non-structural systems

Part Number	Cracked Concrete C20/25	Non-Cracked Concrete C20/25	Standard Embedment Depth
CAM6030	0.80 kN	0.80 kN	25 mm
CAM8030	1.20 kN	1.20 kN	30 mm
CAM10040	1.70 kN	1.70 kN	40 mm
CAM12050	2.60 kN	2.60 kN	50 mm
CAM8030S6	1.20 kN	1.20 kN	25 mm
CAM10040S6	1.70 kN	1.70 kN	40 mm



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

