

nVent CADDY Speed Link Light Pack com bucha de fixação, 1mm cabo, 1m comprimento

NÚMERO DE CATÁLOGO

CLP1L1WA6

O sistema de iluminação nVent CADDY Speed Link com bucha de fixação inclui um comprimento pré-cortado (1m e 2m) de cabo de aço de 1mm, rebitado a uma bucha de fixação, juntamente com um dispositivo de bloqueio de perfil ultrafino. Os empreiteiros podem instalá-lo de forma rápida e segura em tetos de betão para suportar e fixar iluminações e sinalética.

CARACTERÍSTICAS

O sistema completo inclui um cabo, um dispositivo de bloqueio e uma bucha de fixação da fischerwerke GmbH &Co. KG

Fixação rápida e fácil a betão fissurado e não fissurado

Não são necessárias ferramentas especiais

ETA 06/0175 approval available from fischerwerke GmbH &Co. KG



CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 196093

Static Load Safety Factor: 5:1

Acabamento: Electrogalvanized

Material: Aço;Brass

Wire Rope Diameter: 1 mm

Wire Rope Length: 1m

Length (L): 54mm

Altura (H): 17 mm

Largura (W): 12.5 mm

Espessura (T): 6.5 mm

Ângulo (a): 60 °


Static Load: 100N

Diâmetro da broca: 6mm

Profundidade do orifício de perfuração: 31mm

Embedment Depth: 25 mm Min

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.

nVent.com

