

# Quick Grip Jr. Lateral Sway Brace, 2" Pipe, 50 DN

## NÚMERO DE CATÁLOGO

**CSBQIKCL0200EG**



## CARACTERÍSTICAS

Easy two-step installation eliminates extra trips between structure and service pipe

Works with 1" and 1 1/4" (25 mm and 32 mm) brace pipes to reduce inventory

Snap-off bolt head helps enable easy installation and inspection of seismic sway braces

Meets NFPA®-13 requirements for seismic sway bracing

Meets CEN/TS 17551:2021 requirements for Seismic Sway Bracing



## CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 404376

Material: Aço

Acabamento: Electrogalvanized

Tamanho do tubo: 2"

NB/DN: 50

Altura (H): 161.9 mm



Largura (W): 92.3 mm

Brace Pipe Size: 1" - 1 1/4"

Brace NB/DN: 25 - 32 mm

| FM Loads       |                       |                                                          |           |           |           |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Part Number    | Service Pipe Schedule | Lateral                                                  |           |           |           |
|                |                       | Horizontal Capacity per Installation Angle from Vertical |           |           |           |
|                |                       | 30° - 44°                                                | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° |
| CSBQIKCL0100EG | EN10255 L (Lightwall) | 1290 N                                                   | 1830 N    | 2200 N    | 2445 N    |
|                | EN10255 M (10)        | 665 N                                                    | 935 N     | 1245 N    | 1400 N    |
|                | EN10255 H (40)        | 2115 N                                                   | 2960 N    | 3670 N    | 4115 N    |
| CSBQIKCL0125EG | EN10255 L (Lightwall) | 1290 N                                                   | 1830 N    | 2200 N    | 2445 N    |
|                | EN10255 M (10)        | 665 N                                                    | 935 N     | 1245 N    | 1400 N    |
|                | EN10255 H (40)        | 2115 N                                                   | 2960 N    | 3670 N    | 4115 N    |
| CSBQIKCL0150EG | EN10255 L (Lightwall) | 1290 N                                                   | 1830 N    | 2200 N    | 2445 N    |
|                | EN10255 M (10)        | 665 N                                                    | 935 N     | 1245 N    | 1400 N    |
|                | EN10255 H (40)        | 2115 N                                                   | 2960 N    | 3670 N    | 4115 N    |
| CSBQIKCL0200EG | EN10255 L (Lightwall) | 1735 N                                                   | 2445 N    | 2980 N    | 3335 N    |
|                | EN10255 M (10)        | 1555 N                                                   | 2225 N    | 2760 N    | 3070 N    |
|                | EN10255 H (40)        | 2180 N                                                   | 3070 N    | 3780 N    | 4225 N    |

## DIAGRAMAS



## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

#### **América do Norte**

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

#### **Europa**

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

#### **Europa**

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

#### **APAC**

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

