

Hammer-On Flange Clip, Bottom Mount with Stud



CARACTERÍSTICAS

Can be used to support boxes, fixtures or other applications from beam flanges

Captive threaded stud minimizes the need for additional hardware

Assorted attachment points provided to reduce inventory

Requires only a hammer to install



ESPECIFICAÇÕES


Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Espessura do flange (FT)	Tamanho da haste (RS)	Diâmetro do parafuso (Sc)
EM1318SM	171855	Spring Steel	nVent CADDY Armour	21 - 28 mm	6	6
EM24SM	170530	Spring Steel	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	6	6
EM24SM16	160440	Spring Steel	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	6	6
EM24SM16SP10	172220	Spring Steel	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	6	6
EM24SS1	179750	Stainless Steel 301 (EN 1.4310)		3 - 8 mm	6	6
EM58SM	172060	Spring Steel	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	6	6

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Espessura do flange (FT)	Tamanho da haste (RS)	Diâmetro do parafuso (Sc)
EM58SM16	160450	Spring Steel	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	6	6
EM58SM16SP10	172230	Spring Steel	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	6	6
EM58SMS1	179760	Stainless Steel 301 (EN 1.4310)		8 - 14 mm	6	6
EM912SM	171850	Spring Steel	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	6	6
EM912SM16	160460	Spring Steel	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	6	6
EM912SS1	179770	Stainless Steel 301 (EN 1.4310)		14 - 20 mm	6	6

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Comprimento do parafuso (L)	Static Load 1 (F1)	Static Load 2 (F2)	Static Load 3 (F3)	Certifications
EM1318SM	171855	11mm	450N	330N	110N	cUL, UL
EM24SM	170530	11mm	450N	330N	110N	ITB
EM24SM16	160440	16mm	450N	330N	110N	
EM24SM16SP10	172220	16mm	450N	330N	110N	
EM24SS1	179750	11mm	200N	200N	110N	
EM58SM	172060	11mm	450N	330N	110N	ITB
EM58SM16	160450	16mm	450N	330N	110N	
EM58SM16SP10	172230	16mm	450N	330N	110N	
EM58SMS1	179760	11mm	200N	200N	110N	
EM912SM	171850	11mm	450N	330N	110N	ITB
EM912SM16	160460	16mm	450N	330N	110N	
EM912SS1	179770	11mm	200N	200N	110N	



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

