

Suporte de cabos de metal resistente a incêndio da nVent CADDY



O suporte de cabos de metal resistente a incêndio da nVent CADDY é um suporte versátil projetado para suportar conjuntos de cabos de médio porte em espaços lotados, como acima de tetos suspensos. Compatível com ancoragem tradicional e fixação direta para suportes de parede e teto, ele apresenta um mecanismo de fechamento exclusivo e sem uso de ferramentas que pode ser operado com segurança do solo, sem necessidade de escada ou elevador, economizando o tempo dos empreiteiros no trabalho. Com um design de perfil curto e conformidade com a norma DIN 4102-12, esse suporte de cabos é a solução ideal para aplicações elétricas e de comunicação de dados.

CARACTERÍSTICAS

Classificação E30-E90 de acordo com DIN 4102-12

Compatível com fixação direta e ancoragem tradicional

Requer apenas um prego por suporte

Reutilizável em caso do prego falhar

Mecanismo de fechamento exclusivo que pode ser operado com segurança do solo

As bordas arredondadas ajudam a evitar danos aos cabos

Pronto para uso

Feito de materiais 100% recicláveis

Material: Aço
Acabamento: Pregalvanizado



ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Tamanho do orifício 1 (HS1)	Tamanho do orifício 2 (HS2)	Tamanho do orifício 3 (HS3)	Length (L)	Altura (H)
KLICK15	182061	4.8 mm	7.4 mm	11mm	51mm	42 mm
KLICK30	182062	4.8 mm	7.4 mm	11mm	70mm	47 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Largura (W)	Cable Capacity
KLICK15	182061	40 mm	15
KLICK30	182062	40 mm	30

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Capacidade do cabo com base em um cabo de 9 mm de diâmetro.

*Resistência a incêndio classe R30-R120 para o design de ancoragens sob exposição ao fogo.



Produtos testados em lajes de concreto real, conforme as instruções de teste de AMP mais recentes no momento do teste.



Consulte a AbP para obter mais informações.

Teste de resistência a incêndio realizado com os tipos de cabos listados. O cabo de segurança equivalente sem halogênio pode ser usado de acordo com as diretrizes nacionais.

Fire rating test conducted with cable types listed. Equivalent halogen free safety cable can be used according to national guidelines.

DIAGRAMAS





AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

