

Threaded Rod

CARACTERÍSTICAS

Cut to length as needed

According to standard DIN 976-1 / ISO 7412

Property Class 4.8



ESPECIFICAÇÕES


Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Quality Class	Tamanho da haste (RS)	Length (L)	Static Load
050M101000	592610	Aço	Electrogalvanized	4.8	M10	1000m m	7000N
050M101000HD	592615	Aço	Hot-Dip Galvanized	4.8	M10	1000m m	7000N
050M101000S4	592740	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		70	M10	1000m m	7000N
050M102000	592620	Aço	Electrogalvanized	4.8	M10	2000m m	7000N
050M102000S4	592750	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		70	M10	2000m m	7000N
050M103000	592670	Aço	Electrogalvanized	4.8	M10	3000m m	7000N
050M121000	592630	Aço	Electrogalvanized	4.8	M12	1000m m	10000N
050M121000HD	592635	Aço	Hot-Dip Galvanized	4.8	M12	1000m m	10000N

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Quality Class	Tamanho da haste (RS)	Length (L)	Static Load
050M121000S4	592760	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		70	M12	1000m m	10000N
050M122000	592640	Aço	Electrogalva nized	4.8	M12	2000m m	10000N
050M123000	592680	Aço	Electrogalva nized	4.8	M12	3000m m	10000N
050M161000	400332	Aço	Electrogalva nized	4.8	M16	1000m m	18000N
050M61000	592570	Aço	Electrogalva nized	4.8	M6	1000m m	2400N
050M61000S4	592700	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		70	M6	1000m m	2400N
050M62000	592580	Aço	Electrogalva nized	4.8	M6	2000m m	2400N
050M62000S4	592710	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		70	M6	2000m m	2400N
050M63000	592650	Aço	Electrogalva nized	4.8	M6	3000m m	2400N
050M81000	592590	Aço	Electrogalva nized	4.8	M8	1000m m	4500N
050M81000S4	592720	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		70	M8	1000m m	4500N
050M82000	592600	Aço	Electrogalva nized	4.8	M8	2000m m	4500N

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Quality Class	Tamanho da haste (RS)	Length (L)	Static Load
050M82000S4	592730	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		70	M8	2000m m	4500N
050M83000	592660	Aço	Electrogalva nized	4.8	M8	3000m m	4500N



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

