

Haste de aterramento de aço cobreado, seccional



CARACTERÍSTICAS

As rosas forjadas a frio com fluxo contínuo de fibras preservam o revestimento de cobre e são mais resistentes que as rosas cortadas

Revestimento de cobre eletrolítico 99,9% puro

As hastes têm uma alma de aço de alto carbono e ponta que proporciona maior resistência na colocação

O revestimento de cobre não racha ao ser arqueado nem se rompe ao ser colocado

Revestimento mínimo em cobre de 10 mils em hastes relacionadas na UL® 467

O nome nVent ERICO, o comprimento, o diâmetro e o número da peça estão gravados a 12 pol. (304,8 mm) da extremidade chanfrada

Logotipo da UL e número de controle, onde for aplicável, gravados em cada haste para facilitar a inspeção depois da instalação

Resistência à tração: 552 MPa Min
Material: Copper-Bonded Steel
Local da rosca: Pointed and Chamfered Ends



ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Diâmetro da haste de aterramento, nominal	Diâmetro da haste de aterramento, real (Ø)	Tamanho da rosca (TS)	Length (L)	Espessura do revestimento
631303		1/2"	12.8 mm	9/16" UNC	3m	330µm
631340		1/2"	12.8 mm	9/16" UNC	1.2m	254µm
631300		1/2"	12.8 mm	9/16" UNC	3m	254µm
631380		1/2"	12.8 mm	9/16" UNC	2.4m	254µm
631360		1/2"	12.8 mm	9/16" UNC	1.8m	254µm
631350		1/2"	12.8 mm	9/16" UNC	1.5m	254µm
6358660		5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	2m	254µm
635880	635880	5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	2.4m	254µm
635800		5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	3m	254µm
635840		5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	1.2m	254µm
635883		5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	2.4m	330µm
635850		5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	1.5m	254µm
635803		5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	3m	330µm
635870		5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	2.1m	254µm
635860		5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	1.8m	254µm
635830		5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	0.9m	254µm
635843		5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	1.2m	330µm
633450		3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	1.5m	254µm
633480	633480	3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	2.4m	254µm
6334330		3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	1m	254µm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Diâmetro da haste de aterramento, nominal	Diâmetro da haste de aterramento, real (Ø)	Tamanho da rosca (TS)	Length (L)	Espessura do revestimento
633463		3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	1.8m	330µm
633460		3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	1.8m	254µm
633470		3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	2.1m	254µm
633440		3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	1.2m	254µm
633400		3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	3m	254µm
633430		3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	0.9m	254µm
633415		3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	4.6m	254µm
633403		3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	3m	330µm
634400		1"	23.2 mm	1" UNC	3m	254µm

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Peso unitário	Em conformidade com	Certifications
631303		3.2 kg	ANSI®/NEMA® GR1	cUL, UL
631340		1.2 kg		
631300		3.1 kg	ANSI®/NEMA® GR1	CSA-US, CSA, UL, cUL
631380		2.4 kg	ANSI®/NEMA® GR1	UL
631360		1.9 kg		
631350		1.6 kg		
6358660		2.48 kg	IEC® EN 62561-2	
635880	635880	3 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	RUS, UL
635800		3.8 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	CSA, RUS, CSA-US, cUL, UL
635840		1.5 kg	IEC® EN 62561-2	
635883		3 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	RUS, UL
635850		1.9 kg	IEC® EN 62561-2	
635803		3.9 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	RUS, UL, cUL
635870		2.9 kg	IEC® EN 62561-2	
635860		2.3 kg	IEC® EN 62561-2	
635830		1.2 kg	IEC® EN 62561-2	
635843		1.5 kg	IEC® EN 62561-2	
633450		2.8 kg	IEC® EN 62561-2	
633480	633480	4.4 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	UL, RUS
6334330		2.79 kg	IEC® EN 62561-2	

Table 2/2


Número de catálogo	Número do artigo	Peso unitário	Em conformidade com	Certifications
633463		3.2 kg	IEC® EN 62561-2	
633460		3.2 kg	IEC® EN 62561-2	
633470		3.9 kg	IEC® EN 62561-2	
633440		2.2 kg	IEC® EN 62561-2	
633400		5.7 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	UL, cUL, RUS, CSA-US, CSA
633430		1.7 kg	IEC® EN 62561-2	

Número de catálogo	Número do artigo	Pesounitário	Em conformidade com	Certifications
633415		8.5 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	UL, cUL
633403		5.7 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	cUL, UL
634400		10 kg	ANSI®/NEMA® GR1	CSA-US, UL, cUL, CSA

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

As hastes a serem relacionadas na UL® 467 devem ter pelo menos 8' (2,44 m) de comprimento.

IEC® EN 62561-2 substitui EN 50164-2.



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE