

Haste de aterramento de aço cobreado, seccional



CARACTERÍSTICAS

As rosas forjadas a frio com fluxo contínuo de fibras preservam o revestimento de cobre e são mais resistentes que as rosas cortadas

Revestimento de cobre eletrolítico 99,9% puro

As hastes têm uma alma de aço de alto carbono e ponta que proporciona maior resistência na colocação

O revestimento de cobre não racha ao ser arqueado nem se rompe ao ser colocado

Revestimento mínimo em cobre de 10 mils em hastes relacionadas na UL® 467

O nome nVent ERICO, o comprimento, o diâmetro e o número da peça estão gravados a 12 pol. (304,8 mm) da extremidade chanfrada

Logotipo da UL e número de controle, onde for aplicável, gravados em cada haste para facilitar a inspeção depois da instalação

Material:	Copper-Bonded Steel
Resistência à tração:	552 MPa Min
Local da rosca:	Pointed and Chamfered Ends



ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Cor	Diâmetro da haste de aterramento, nominal	Diâmetro da haste de aterramento, real (Ø)	Tamanho da rosca (TS)	Length (L)
631300		Green	1/2"	12.8 mm	9/16" UNC	3m
631303		Green	1/2"	12.8 mm	9/16" UNC	3m
631340		Green	1/2"	12.8 mm	9/16" UNC	1.2m
631350		Green	1/2"	12.8 mm	9/16" UNC	1.5m
631360		Green	1/2"	12.8 mm	9/16" UNC	1.8m
631380		Green	1/2"	12.8 mm	9/16" UNC	2.4m
633400		Yellow	3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	3m
633403		Yellow	3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	3m
633415		Yellow	3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	4.6m
633430		Yellow	3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	0.9m
6334330		Yellow	3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	1m
633440		Yellow	3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	1.2m
633450		Yellow	3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	1.5m
633460		Yellow	3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	1.8m
633463		Yellow	3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	1.8m
633470		Yellow	3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	2.1m
633480	633480	Yellow	3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	2.4m
634400			1"	23.2 mm	1" UNC	3m
635800		Silver	5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	3m
635830		Silver	5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	0.9m

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Cor	Diâmetro da haste de aterramento, nominal	Diâmetro da haste de aterramento, real (Ø)	Tamanho da rosca (TS)	Length (L)
635840		Silver	5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	1.2m
635843		Silver	5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	1.2m
635850		Silver	5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	1.5m

Número de catálogo	Número do artigo	Cor	Diâmetro da haste de aterramento, nominal	Diâmetro da haste de aterramento, real (Ø)	Tamanho da rosca (TS)	Length (L)
635860		Silver	5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	1.8m
6358660		Silver	5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	2m
635870		Silver	5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	2.1m
635880	635880	Silver	5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	2.4m

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Espessura do revestimento	Peso unitário	Em conformidade com	Certifications
631300		254µm	3.1 kg	ANSI®/NEMA® GR1	CSA-US, CSA, UL, cUL
631303		330µm	3.2 kg	ANSI®/NEMA® GR1	cUL, UL
631340		254µm	1.2 kg		
631350		254µm	1.6 kg		
631360		254µm	1.9 kg		
631380		254µm	2.4 kg	ANSI®/NEMA® GR1	UL
633400		254µm	5.7 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	UL, cUL, RUS, CSA-US, CSA
633403		330µm	5.7 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	cUL, UL
633415		254µm	8.5 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	UL, cUL
633430		254µm	1.7 kg	IEC® EN 62561-2	
6334330		254µm	2.79 kg	IEC® EN 62561-2	
633440		254µm	2.2 kg	IEC® EN 62561-2	
633450		254µm	2.8 kg	IEC® EN 62561-2	
633460		254µm	3.2 kg	IEC® EN 62561-2	
633463		330µm	3.2 kg	IEC® EN 62561-2	
633470		254µm	3.9 kg	IEC® EN 62561-2	
633480	633480	254µm	4.4 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	UL, RUS
634400		254µm	10 kg	ANSI®/NEMA® GR1	CSA-US, UL, cUL, CSA
635800		254µm	3.8 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	CSA, RUS, CSA-US, cUL, UL
635830		254µm	1.2 kg	IEC® EN 62561-2	


Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Espessura do revestimento	Peso unitário	Em conformidade com	Certificações
635840		254µm	1.5 kg	IEC® EN 62561-2	
635843		330µm	1.5 kg	IEC® EN 62561-2	
635850		254µm	1.9 kg	IEC® EN 62561-2	
635860		254µm	2.3 kg	IEC® EN 62561-2	
6358660		254µm	2.48 kg	IEC® EN 62561-2	
635870		254µm	2.9 kg	IEC® EN 62561-2	
635880	635880	254µm	3 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	RUS, UL

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

As hastes a serem relacionadas na UL® 467 devem ter pelo menos 8' (2,44 m) de comprimento.

IEC® EN 62561-2 substitui EN 50164-2.



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.