

Conector para cabo em linha

CARACTERÍSTICAS

Junção de cabo com quatro parafusos para pressão em cada cabo

LPC513 é compatível com condutores redondos Cu-Bond nVent ERICO



Tamanho do condutor, UL: Class 1 - Class 2 (4/0 Max)





ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Materia	Diâmetro 1 (Ø1)	Diâmetro 2 (Ø2)	Largura (W)	Condutor nVent ERICO Cu-Bond	Peso unitário	Em conformidade com
LPA513	Alumínio	19.05 mm	14.3 mm	82.55 mm		0.09 kg	
LPC513	Copper	19.05 mm	14.3 mm	82.55 mm	CBSC8, CBSC10, CBSC13	0.17 kg	IEC® 62561-1

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

A conformidade com IEC é válida apenas para os Condutores nVent ERICO Cu-Bond listados.



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

