

Zespoły chłodzone przewodzeniem High Thermal VITA, 3UVPX48.2-PS260HTSI-311

NUMER KATALOGOWY

3UVPX48.2-PS260HTSI-311

Zamówić i zarządzać jednym numerem części dla całego zespołu CCA, w tym oznakowaniem części i etykietowaniem elementów, a także lokówkami kart, ekstraktorami, kluczami kodującymi, uszczelkami EMC i podkładkami termicznymi.

FUNKCJE

Pełne usługi projektowe, w tym analiza termiczna

Szybka realizacja wydrukowanych w 3D CCA i ramki do kontroli dopasowania

Szablony CAD zgodne ze standardami do pobrania - dostępne szablony 3 U i 6 U.

Dostępne w kolorze czarnym anodowym, folii chemicznej, wykończeniach niklu bezelektronowego

Dostępne opakowanie ESD



ATRYBUTY PRODUKTU

Typ produktu: Blok przewodzący

Współpracuje z: Obudowy z chłodzeniem przewodnościowym

Siła zaciskowa: 272 – 318kgf

Szerokość szczeliny: PCB + (7.0 - 7.9 mm)

Cecha projektowa: Kompensacja tolerancji

Wydajność termiczna: Najlepszy

Profil: 6.35 x 6.26 mm

Wysokość stojaka: 3U

Materiał: Aluminium

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Od czasu do czasu nVent może modyfikować specyfikacje swoich produktów tak, aby były zgodne z obowiązującymi normami branżowymi, wojskowymi lub innymi odpowiednimi normami. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, unieważnione lub zastąpione specyfikacje wojskowe mogą być certyfikowane zgodnie z najnowszymi lub zastępującymi specyfikacjami. Produkty wyprodukowane zgodnie z takimi specyfikacjami będą uważane za w pełni zgodne, niezależnie od tego, czy użytkownik został powiadomiony o takich modyfikacjach, nawet jeśli różnią się one od oryginalnej specyfikacji lub tych, do których odnosi się klient.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

