


Armários de fixação mural em Aço inoxidável 2 portas, ADR



A gama de armários de porta dupla e de montagem na parede em aço inoxidável, ADR, é ideal para instalação em espaços reduzidos onde uma porta única, quando aberta, ocuparia demasiado espaço na área à frente do armário. A capacidade de carga das portas também aumenta se for dividida por duas portas. Com um grau de proteção IP 55, os componentes no interior do armário estão bem protegidos, o que os torna adequados para diversas indústrias como, por exemplo, a indústria alimentar e de bebidas e a indústria farmacêutica, assim como para praticamente todos os outros ambientes, consoante o grau.

NORMAS DA INDÚSTRIA

UL 508A Listed; Type 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Type 12

CSA, File No. 1442951: Type 12

IEC 62208 IP55

CE, UK CA, UL, DNV

CARACTERÍSTICAS

Material: Aço inoxidável pré-granulado AISI 304L / AISI 316L. Corpo: 1.5 mm. Porta: 2 mm. Placa de montagem: Aço galvanizado de 2.5 mm.

Estrutura: Dobrado e com junções soldadas. Para facilitar a instalação, cada canto traseiro do armário é marcado a laser para indicar precisamente onde perfurar os orifícios e fixar os suportes de montagem na parede AWS.

Porta: Canto formado por uma peça única. Superfície montada, com abertura de 130°. Dobradiças ocultas em aço inoxidável AISI 304 com pino fixo. A estanquidade é assegurada por uma junta de poliuretano injetado ou uma junta de silicone injetado. Pernos soldados interiores M6 para perfis de montagem para porta MMDP opcionais.

Fechadura: Fechadura cromada DIN de 3 mm o cromado com movimento de 90°, mecanismo anti-vibração e fecho em 3 pontos. Fechaduras em aço inoxidável e outras versões estão disponíveis como acessórios.

Platinas montagem: Fixada nos pernos M8 soldados na parte posterior do armário. Nos armários com altura ou largura igual ou superior a 800 mm a platina de montagem está dobrada nas quatro arestas para incrementar uma maior rigidez. A platina de montagem pode ser ajustada em profundidade utilizando o acessório AMG.

Abertura para cabos: Sem aberturas na placa como padrão para maximizar a estanqueidade e a limpeza.

Acabamento: Aço inoxidável polido a 400.

Protecção: Corresponde a IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Fornecimento: Armário com platina de montagem com os respectivos acessórios de montagem e parafusos para ligação à terra. Embalagem de cartão reciclável.

Informação adicional: O uso de equipamento térmico, aberturas de ventilação e tejadilho é recomendável para aplicações em condições atmosféricas agressivas e no exterior. Consulte a nossa secção acessórios gerais e o capítulo de informação técnico para informação adicional.

* Fechadura de varas com 3 pontos de fixação.


Acabamento: Polido
Body Thickness: 1.5mm
Espessura da porta: 2mm

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Altura (H)	Largura (W)	Profundidade (D)	Gasket Type	Material	Profundidade máxima de montagem
ADR1001030	1000mm	1000mm	300mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	282mm
ADR1001030-316	1000mm	1000mm	300mm	Silicone	Stainless Steel 316	282mm
ADR1001230	1000mm	1200mm	300mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	282mm
ADR1001230-316	1000mm	1200mm	300mm	Silicone	Stainless Steel 316	282mm
ADR1201240	1200mm	1200mm	400mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	382mm
ADR1201240-316	1200mm	1200mm	400mm	Silicone	Stainless Steel 316	382mm

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

* Fechadura de varas com 3 pontos de fixação.



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

