

Armários de fixação mural em Aço inoxidável 2 portas, ADR



A gama de armários de porta dupla e de montagem na parede em aço inoxidável, ADR, é ideal para instalação em espaços reduzidos onde uma porta única, quando aberta, ocuparia demasiado espaço na área à frente do armário. A capacidade de carga das portas também aumenta se for dividida por duas portas. Com um grau de proteção IP 55, os componentes no interior do armário estão bem protegidos, o que os torna adequados para diversas indústrias como, por exemplo, a indústria alimentar e de bebidas e a indústria farmacêutica, assim como para praticamente todos os outros ambientes, consoante o grau.

NORMAS DA INDÚSTRIA

UL 508A Listed; Type 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Type 12

CSA, File No. 1442951: Type 12

IEC 62208 IP55

CE, UK CA, UL, DNV

CARACTERÍSTICAS

Material: Aço inoxidável pré-granulado AISI 304L / AISI 316L. Corpo: 1.5 mm. Porta: 2 mm. Placa de montagem: Aço galvanizado de 2.5 mm.

Estrutura: Dobrado e com junções soldadas. Para facilitar a instalação, cada canto traseiro do armário é marcado a laser para indicar precisamente onde perfurar os orifícios e fixar os suportes de montagem na parede AWS.

Porta: Canto formado por uma peça única. Superfície montada, com abertura de 130°. Dobradiças ocultas em aço inoxidável AISI 304 com pino fixo. A estanquidade é assegurada por uma junta de poliuretano injetado ou uma junta de silicone injetado. Pernos soldados interiores M6 para perfis de montagem para porta MMDP opcionais.

Fechadura: Fechadura cromada DIN de 3 mm o cromado com movimento de 90°, mecanismo anti-vibração e fecho em 3 pontos. Fechaduras em aço inoxidável e outras versões estão disponíveis como acessórios.

Platinas montagem: Fixada nos pernos M8 soldados na parte posterior do armário. Nos armários com altura ou largura igual ou superior a 800 mm a platina de montagem está dobrada nas quatro arestas para incrementar uma maior rigidez. A platina de montagem pode ser ajustada em profundidade utilizando o acessório AMG.

Abertura para cabos: Sem aberturas na placa como padrão para maximizar a estanqueidade e a limpeza.

Acabamento: Aço inoxidável polido a 400.

Protecção: Corresponde a IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Fornecimento: Armário com platina de montagem com os respectivos acessórios de montagem e parafusos para ligação à terra. Embalagem de cartão reciclável.

Informação adicional: O uso de equipamento térmico, aberturas de ventilação e tejadilho é recomendável para aplicações em condições atmosféricas agressivas e no exterior. Consulte a nossa secção acessórios gerais e o capítulo de informação técnico para informação adicional.

* Fechadura de varas com 3 pontos de fixação.


Body Thickness: 1.5mm
Espessura da porta: 2mm
Acabamento: Polido

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Altura (H)	Largura (W)	Profundidade (D)	Gasket Type	Material	Profundidade máxima de montagem
ADR1001230	1000mm	1200mm	300mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	282mm
ADR1201240-316	1200mm	1200mm	400mm	Silicone	Stainless Steel 316	382mm
ADR1001030-316	1000mm	1000mm	300mm	Silicone	Stainless Steel 316	282mm
ADR1001230-316	1000mm	1200mm	300mm	Silicone	Stainless Steel 316	282mm
ADR1001030	1000mm	1000mm	300mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	282mm
ADR1201240	1200mm	1200mm	400mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	382mm

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

* Fechadura de varas com 3 pontos de fixação.



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE