

Barra de alto esforço, CBU

Esta barra de suporte reforçada para montagem de componentes pesados, tais como transformadores, é fornecida com parafusos deslizantes em forma de T e é equipada com orifícios ranhurados para montagem em qualquer posição dentro do armário.

CARACTERÍSTICAS

Descrição: Barra de alto esforço para a montagem de equipamentos pesados, tais como: transformadores. Fornecido com parafusos deslizantes em T e equipado com furos rasgados para a montagem em qualquer posição, tanto em largura com em profundidade do armário.

Material: Aço zincado de 2,5 mm.

Quantidade por embalagem: 1 par com material de montagem e parafusos deslizantes em T.

Carga máxima indicada por bar

Espessura: 2.5mm
Material: Aço Macio
Acabamento: Chapa de Aço Zincada

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Potência nominal de carga	Material do gabinete
CBU500	49mm	500mm	31mm	3000N	Aço Macio
CBU400	49mm	400mm	31mm	3000N	Aço Macio
CBU1000	49mm	1000mm	31mm	1800N	Aço Macio
CBU600	49mm	600mm	31mm	3000N	Aço Macio
CBU800	49mm	800mm	31mm	2250N	Aço Macio
CBU1200	49mm	1200mm	31mm	1500N	Aço Macio

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Carga máxima indicada por bar

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos

representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE