

Armário de design higiénico de instalação no solo, HDF



O armário de design higiénico de instalação no solo incluído na gama HDF da nVent HOFFMAN foi especialmente concebido para proteger equipamento elétrico em ambientes sanitários com elevados requisitos de limpeza, incluindo durante procedimentos de lavagem a alta pressão e alta temperatura e higienização em circuito fechado (CIP). Com superfícies lisas com drenagem automática, um design sem folgas e um grau de proteção elevado, o armário minimiza os riscos a nível de higiene e ajuda a reduzir os períodos de inatividade para aumentar a produtividade.

NORMAS DA INDÚSTRIA

cULus_UL
CE, UK CA, UL
IP66/69

CARACTERÍSTICAS

Material: aço inoxidável pré-granulado AISI 304L. Corpo: 1,5 mm. Estrutura: 1,5 mm. Porta: 2 mm. Placa de montagem: aço galvanizado de 3 mm

A parte superior dianteira inclinada a 30° impede a acumulação de fluidos e partículas. Os perfis verticais e de profundidade integrados com padrão de orifícios permitem ajustar a placa de montagem. As porcas de rebite na parte inferior permitem a montagem dos pés niveladores, disponíveis como acessório.

Dobra com um ângulo inclinado de 8° em todos os lados. Abertura de 120°. Montado com quatro dobradiças e com a possibilidade de montagem para abertura a partir do lado esquerdo ou direito. (Não é necessária maquinação.) Inclui estrutura da porta com padrão de orifícios de 25 mm.

Dobradiças em aço revestido a zinco com pino fixo. As dobradiças da porta instaladas internamente evitam a acumulação de partículas, facilitando a limpeza do armário.

A junta única amovível de silicone azul com cantos moldados garante uma vedação adequada, minimizando a possibilidade de infiltração de líquidos. Além disso, é de fácil substituição, limpeza, manutenção e instalação e resiste ao crescimento de bactérias e à absorção química. O silicone está em conformidade com a norma FDA 21 CFR 177.2600.

Fechadura HD em aço inoxidável AISI 316L com junta de silicone azul, em conformidade com a norma DIN EN 1672-2:2009. Sistema de bloqueio de varetas de 4 pontos. Não interfere com o espaço interior do armário.

Sem saídas de série para evitar riscos a nível de higiene.

A porta está equipada com pernos de ligação à terra soldados, em separado. A ligação à terra da estrutura pode ser efetuada utilizando a ECF.

Em conformidade com a classificação IP66/69 | IK10.

Material: Stainless Steel 304
Acabamento: Polido
Espessura: 1.5mm
Degree of Slope: 30°

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Altura	Altura 1	Largura	Profundidade	Grau de proteção	Max Subpanel Size
HDF18065	1801mm	2132mm	600mm	514mm	NEMA Type 4, NEMA Type 4X, NEMA Type 12, IP66, IP69K, IP69K	1694 x 694mm
HDF18085	1801mm	2132mm	800mm	514mm	NEMA Type 4, NEMA Type 4X, NEMA Type 12, IP66, IP69K, IP69K	1694 x 694mm

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

