

Versão armário combinável aço inoxidável porta simples, MCSS



A gama de armários combináveis de instalação no solo e de porta única em aço inoxidável, MCSS, com um grau de proteção IP 55 está disponível no mercado de produtos prontos a utilizar em diversos tamanhos diferentes. O risco de falha de componentes e, consequentemente, o tempo de inatividade desnecessário são eliminados, uma vez que a água e a poeira são impedidas de entrar no armário. Esta gama de armários adequa-se à maioria dos ambientes, consoante o grau.

NORMAS DA INDÚSTRIA

UL 508A Listed; Type 12; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 12

CSA, File No. 1442951: Type 12

IEC 62208 IP55

CE, UK CA, UL, DNV

CARACTERÍSTICAS

Material: Aço inoxidável polido AISI 304L / AISI 316L. Estrutura: 1.5 mm. Portas: 2 mm. Traseiro, tecto e painéis laterais: 1.5 mm. Placas inferior: 1.5 mm em aço inoxidável. Placa de montagem: aço galvanizado 3 mm.

Estrutura: Perfis soldados abertos com o padrão de 25 mm furo de acordo com a norma DIN 43660.

Porta: Montado com quatro dobradiças permitindo abertura à esquerda ou direita. Incluindo moldura da porta com furos de 25 mm.

Painel posterior: Fixados por meio de parafusos torx M6. Instalação standard para a porta traseira.

Painéis laterais: Fornecidos como acessórios.

Painel de tecto: Removível.

Fechadura: Fechadura de varas com 4 pontos de fixação na porta principal e fecho em 2 pontos na porta "escrava". Fechadura DIN de 3 mm standard. Insertos, cilindros, manipuladores de elevação e manipulador em T standard estão disponíveis como acessórios.

Placas inferiores: Placa de fundo com junta de poliuretano injetado para garantir a máxima estanqueidade.

Platinas montagem: Dupla quinagem. Ajustável em profundidade em passos de 25 mm com o acessório MPD02. A placa de montagem é fornecida na parte exterior do armário.

Terras: Todos os painéis estão ligados à terra através de seus acessórios e estão equipados com um pino de aterramento separado.

Acabamento: Aço inoxidável polido a 400.

Protecção: Cumpre IP 55 | TYPE 12 | IK 10.


Requisitos de montagem: Versão standard preparada para instalação combinada. Para uma instalação de armário único adicionar painéis laterais (SPM).

Fornecimento: Armário com portas montadas, painel traseiro, painel superior, painéis inferiores, platina de montagem e reforço interior na porta. O fornecimento também inclui pernos de ligação a terra. Fornecido sobre uma palete de com dimensões idênticas à do armário para permitir a sua montagem sem necessidade de remover o armário. Embalagem totalmente reciclável.

Acabamento: Polido
Body Thickness: 1.5mm
Espessura da porta: 2mm

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Altura (H)	Largura (W)	Profundidade (D)	Material
MCSS18065	1800mm	600mm	500mm	Aço inoxidável
MCSS18065-316	1800mm	600mm	500mm	Stainless Steel 316
MCSS18085	1800mm	800mm	500mm	Aço inoxidável
MCSS18085-316	1800mm	800mm	500mm	Stainless Steel 316
MCSS18105	1800mm	1000mm	500mm	Stainless Steel 304
MCSS18105-316	1800mm	1000mm	500mm	Stainless Steel 316
MCSS20066	2000mm	600mm	600mm	Aço inoxidável
MCSS20066-316	2000mm	600mm	600mm	Stainless Steel 316
MCSS20086	2000mm	800mm	600mm	Aço inoxidável
MCSS20086-316	2000mm	800mm	600mm	Stainless Steel 316
MCSS20106	2000mm	1000mm	600mm	Stainless Steel 304
MCSS20106-316	2000mm	1000mm	600mm	Stainless Steel 316
MCSS18064	1800mm	600mm	400mm	Stainless Steel, 304
MCSS18064-316	1800mm	600mm	400mm	Stainless Steel, 316
MCSS18084	1800mm	800mm	400mm	Stainless Steel, 304
MCSS18084-316	1800mm	800mm	400mm	Stainless Steel, 316
MCSS18104	1800mm	1000mm	400mm	Stainless Steel, 304
MCSS18104-316	1800mm	1000mm	400mm	Stainless Steel, 316



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

