


EuropacPRO 19" Subrack Kit do płyty montażowej, lekki, nieekranowany



NieEMC ekranowany subrack do montażu na płycie montażowej, wersja lekka.

FUNKCJE

Podpórka z bocznym panelem typu L ("light") ze zintegrowanymi wspornikami 19"

Szyna pozioma typu „light”

Aluminiowa konstrukcja

Tylne szyny poziome do montażu na płycie montażowej z taśmą izolacyjną

Zainstalowany ładunek do 7.5 kg.

Dostarczane jako oszczędzające miejsce płaskie opakowanie

Wymiary wewnętrzne i zewnętrzne zgodnie z: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

Modyfikacje, takie jak wycięcia, różne wykończenia lub dostępne wymiary

Ekranowanie EMC:	Nie
Wykończenie:	Anodyzowany; Powierzchnia pasywowana
Materiał:	Aluminium
Typ produktu:	Stojak podrzędny/podstawa montażowa



SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Głębokość	Liczba opakowań	Do montażu	Głębokość płyty	Uchwyt w zestawie
24564-131	3U	175mm	1	Płyta montażowa	160mm	Nie
24564-132	3U	235mm	1	Płyta montażowa	160mm, 220mm	Nie
24564-133	3U	295mm	1	Płyta montażowa	160mm, 220mm, 280mm	Nie
24564-431	6U	175mm	1	Płyta montażowa	160mm	Nie
24564-432	6U	235mm	1	Płyta montażowa	160mm, 220mm	Nie

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Głębokość	Liczba opakowań	Do montażu	Głębokość płyty	Uchwyt w zestawie
24564-433	6U	295mm	1	Płyta montażowa	160mm, 220mm, 280mm	Nie

Table 2/2

Numer katalogowy	Montaż	Zgodność z	Szerokość stojaka	Obciążenie statyczne
24564-131	Stojak	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1	84HP	7.5kg
24564-132	Stojak	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1	84HP	7.5kg
24564-133	Stojak	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1	84HP	7.5kg
24564-431	Stojak	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1	84HP	7.5kg
24564-432	Stojak	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1	84HP	7.5kg
24564-433	Stojak	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1	84HP	7.5kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Subrack nie jest przygotowany do ekranowania, możliwa jest modernizacja dla klasy ochrony IP 20

Indywidualna konfiguracja: Szeroka gama wariantów wysokości, szerokości i głębokości; szyny prowadzące do szerokiej gamy zastosowań; opcje wnętrza; akcesoria i materiały montażowe.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.