


Painel de Controlo do Interface do Operador, OICP



O painel de controlo de interface do operador em alumínio, OICP, tem um padrão de orifícios pré-maquinado para permitir a fixação pretendida de um braço articulado e de uma tampa frontal amovível, com um grau de proteção IP 65. Os componentes podem ser facilmente instalados graças à tampa frontal amovível, mas também serão facilmente acessíveis através de um painel traseiro amovível. As pegas laterais no armário permitem a deslocação fácil do armário para a posição de trabalho pretendida. O corpo em alumínio dissipa mais calor do que um corpo em aço macio, o que pode eliminar a necessidade de ventilação adicional.

NORMAS DA INDÚSTRIA

CE UKCA

GOST

CARACTERÍSTICAS

Material: Estrutura: Al Mg Si05, tampa traseira: Al Mg, e cantos: AISI 12.

Protecção: IP 65.

Acabamento: Corpo e tampa traseira: alumínio anodizado, e Cantos: RAL 7016.

Requisitos de montagem: OIFP front panel is not included in the standard delivery and needs to be ordered separately.

Fornecimento: Estrutura, painel traseiro aparafusado, kit de montagem do painel frontal, e material de montagem.

Material:	Aluminio
Acabamento:	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
Cor:	Anthracite Gray
Código de cor:	RAL 7016

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Peso
OICP305220	309mm	525mm	200mm	7.9kg

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Peso
OICP343920	345mm	395mm	200mm	7kg
OICP355220	345mm	525mm	200mm	8.3kg
OICP395220	398mm	525mm	200mm	9kg
OICP414720	415mm	470mm	200mm	8.5kg
OICP495420	495mm	542mm	200mm	10.3kg

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

As dimensões externas do painel de comando têm mais 16,5 mm nos lados (esquerdo e direito).

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

