


Rodapés - combinando perfis | Armários de instalação no solo, PCP



Este perfil funciona como um estabilizador e permite que os cabos sejam encaminhados entre armários combinados, criando a solução ideal quando os cabos têm de ser instalados por baixo do armário.

CARACTERISTICAS

Descrição: Atua como um estabilizador quando a cablagem é roteada entre Bastidores. Com o PCP, rodapés podem ser combinados e fixados ao chão antes dos bastidores serem montadas sobre eles. O PCP pode ser usado quando os cabos tem que ir sob o bastidor. Para rodapés de 200 mm de altura, o PCP pode ser montado em três alturas diferentes, médio, superior ou inferior. O padrão de furo para porcas e parafusos M5x10, permite que os acessórios possam ser montados.

Material: Chapa de aço 2 mm.

Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7022, com acabamento texturado.

Quantidade por embalagem: Dois perfis. Acessórios incluídos com PCP.

Espessura:	2mm
Material:	Aço Macio
Acabamento:	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
Código de cor:	RAL 7022
Cor:	Umbra Gray

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Família de produtos	Material do gabinete
PCP05	60mm	62mm	500mm	Free-Standing	Aço Macio
PCP08	60mm	62mm	800mm	Free-Standing	Aço Macio
PCP04	60mm	62mm	400mm	Free-Standing	Aço Macio
PCP10	60mm	61mm	1000mm	Free-Standing	Aço Macio
PCP06	60mm	62mm	600mm	Free-Standing	Aço Macio

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE