


# Proteção simples de entrada de cabos | Armários de montagem na parede, CES



O passa-cabos de borracha é fácil de montar e os cabos e tubos podem ser puxados obliquamente de forma fácil sem ferramentas, garantindo que o nível de proteção do armário é mantido.

## CARACTERÍSTICAS

Descrição: Simples anilha fabricada em borracha. A instalação não requer ferramentas. O "pushout" membrana é um selo permanente até que seja perfurado por um cabo ou tubo. o IP é garantido. É equipado com uma "meia" que fecha em volta do cabo e permite que ele seja movido ao redor como um "joy-stick" na abertura, sem comprometer o IP, por isso funciona muito bem com os cabos passando por um ângulo. Adequado para furos em materiais de 0,5 a 4,5 mm de espessura.

Material: TPE (elastômero termoplástico), livre de halogênio.

Resistência à temperatura: -50°C até +125°C.

Acabamento: RAL 7035.

Proteção: IP 67.

The installation does not require tools

The "pushout" membrane is a permanent seal until it is penetrated by a cable or pipe

It is equipped with a sock that closes tight around the cable and allows for it to be moved around like a "joy-stick" in the opening without endangering the IP, so it works extremely well with cables passing through at an angle

Suitable for holes in materials of 0.5 to 4.5 mm thickness

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| <b>Cor:</b>           | Light Gray               |
| <b>Código de cor:</b> | RAL 7035                 |
| <b>Acabamento:</b>    | Smooth                   |
| <b>Material:</b>      | Elastômero Termoplástico |

## ESPECIFICAÇÕES

| Número de catálogo | Altura (H) | Largura (W) | Profundidade (D) | Altura (H) | Diameter | Cable Diameter Range |
|--------------------|------------|-------------|------------------|------------|----------|----------------------|
| CES16              | 11mm       | 24mm        | 24mm             | 4mm min    | 23.5mm   | 5 – 10mm             |
| CES25              | 11mm       | 33mm        | 33mm             | 4mm min    | 39.5mm   | 8 – 17mm             |

| Número de catálogo | Altura (H) | Largura (W) | Profundidade (D) | Altura (H) | Diameter | Cable Diameter Range |
|--------------------|------------|-------------|------------------|------------|----------|----------------------|
| CES20              | 11mm       | 28mm        | 28mm             | 4mm min    | 27.5mm   | 6 – 13mm             |
| CES32              | 11mm       | 40mm        | 40mm             | 4mm min    | 39.5mm   | 12 – 24mm            |

## DIAGRAMAS



## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE