


Szyna prowadząca z kodowaniem dla CompactPCI / VME64x, z przesunięciem 0.1"



Plastikowa szyna prowadząca z przesunięciem (0.1") z kodowaniem dla systemów CompactPCI i VME64x stanowi niezawodny interfejs między mechaniką podszafla a podzespołami. Opcjonalne kołki do kluczy/kodowania zapobiegające umieszczeniu płytek w niewłaściwych gniazdach. Szyny prowadzące mogą być dodatkowo przykręcone do szyny poziomej lub płyt o grubości 1.5 mm w celu zwiększenia odporności na wstrząsy i wibracje. Szyna prowadząca może być opcjonalnie wyposażona w zacisk ESD, który zapewnia przewodzący kontakt pomiędzy płytką drukowaną, uchwytem (IES, IEL) i szyną poziomą. Nadaje się do RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO, CompacPRO i EuropacPRO.

FUNKCJE

Przesunięta (0.1") szyna prowadząca o szerokości rowka 2 mm z kodowaniem dla zasilaczy CompactPCI

Dostępne są opcjonalne zaciski ESD do rowka PCB i sworznia wyrównującego

Opcjonalne kołki do kluczy/kodowania zapobiegające umieszczeniu płytek w niewłaściwej pozycji gniazda

Szyny prowadzące można przypiąć do szyn poziomych (wytlaczanie Al) lub do płyt o grubości 1.5 mm

Temperatura przechowywania: Od -40 °C ... 130 °C.



SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Szerokość rowka	Kolor	Materiał	Typ	Współpracuje z
64560-071	2	Zielony	plastik	Kodowanie, przesunięcie	Stojaki podrzędne, Obudowy, Podstawa montażowa
64560-072	2	Zielony	plastik	Kodowanie, przesunięcie	Stojaki podrzędne, Obudowy, Podstawa montażowa

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Dostawa jest w standardowych opakowaniach wielokrotnych. Cena dotyczy poszczególnych pozycji.

Proszę wziąć pod uwagę, że dostawy mogą być realizowane w podanych SPQ (SPQ, np. 5 sztuk, 10 sztuk, 50 sztuk, itp.). Różne ilości zamówienia (np. 2 sztuk) można zmienić na następną możliwą ilość dostawy = Standardowa ilość opakowania.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.