


Szyna prowadząca wieloczęściowa, wytłaczanie aluminium/tworzywa sztucznego



Środkowa część szyny prowadzącej dla pojedynczych wieloczęściowych przewodnic z wytłaczania z tworzywa sztucznego lub aluminium. Nadaje się do standardowych, akcesoriów, 4.4-calowych typów PCB i końcówek z kodowaniem.

FUNKCJE

Profil środkowy do montażu szyn prowadzących o szerokości rowka 2 mm

wymagane są 2 plastikowe końcówki; są one dociskane do obu końców środkowego profilu

Szyny prowadzące można przypiąć do szyn poziomych (wytłaczanie Al) lub do płyt o grubości 1.5 mm

Temperatura przechowywania: Od -40 °C ... 130 °C.

Rodzina produktów: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO air; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac
Typ produktu: Szyna prowadząca
Typ: Sekcja środkowa



SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Materiał	Kolor	Liczba opakowań	Głębokość płyty	Szerokość rowka	Kod koloru
34560-891	Aluminium	Srebrny	1	160mm	2	
34560-893	Aluminium	Srebrny	1	280mm	2	
34564-891	PVC	Szary	1	160mm	2	RAL 7035
34564-893	PVC	Szary	1	280mm	2	RAL 7035
34564-900	PVC	Szary	1	1000mm	2	RAL 7035
34564-892	PVC	Szary	1	220mm	2	RAL 7035
34560-900	Aluminium	Srebrny	1	1000mm	2	
34560-892	Aluminium	Srebrny	1	220mm	2	

Numer katalogowy	Wykończenie	Współpracuje z
34560-891	Anodyzowany	Stojaki podrzędne, Obudowy, Podstawa montażowa
34560-893	Anodyzowany	Stojaki podrzędne, Obudowy, Podstawa montażowa
34564-891		Stojaki podrzędne, Obudowy, Podstawa montażowa
34564-893		Stojaki podrzędne, Obudowy, Podstawa montażowa
34564-900		Stojaki podrzędne, Obudowy, Podstawa montażowa
34564-892		Stojaki podrzędne, Obudowy, Podstawa montażowa
34560-900	Anodyzowany	Stojaki podrzędne, Obudowy, Podstawa montażowa
34560-892	Anodyzowany	Stojaki podrzędne, Obudowy, Podstawa montażowa

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Mav dostawy w standardowej ilości opakowania (SPQ). Cena dotyczy poszczególnych pozycji.

Jedna szyna prowadząca składa się z jednej pary elementów głowicy i jednego elementu profilu.

Proszę wziąć pod uwagę, że dostawy mogą być realizowane w podanych SPQ (SPQ, np. 5 sztuk, 10 sztuk, 50 sztuk, itp.). Różne ilości zamówienia (np. 2 sztuk) można zmienić na następną możliwą ilość dostawy = Standardowa ilość opakowania.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE