

Aluminiowa obudowa IP-PRO, EMC

IP-Pro Alu EMC - Obudowa zapewniająca niezawodną ochronę przed wodą, kurzem i zakłóceniami elektromagnetycznymi dla wrażliwej elektroniki w trudnych warunkach. Sprawdzone i certyfikowane do zastosowań o wysokich wymaganiach w zakresie wstrząsów i wibracji.



FUNKCJE

Aluminiowa obudowa odlewana ciśnieniowo dostępna w 15 różnych rozmiarach, z powłoką proszkową na zewnątrz w kolorze srebrnoszarym (RAL 7001)

W zależności od wielkości, klasa ochrony do IP67 zgodnie z EN 60529

Ekranowany EMC

Odporność na wstrząsy i wibracje zgodnie z normą EN 61373 kat. 2 i AREMA klasy I.

IK 09 Ochrona przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zgodnie z IEC 62262

Zakres temperatur obudowy od 40 do +90°C.

Kod koloru:	RAL 7001
Materiał:	Aluminium
Rodzina produktów:	IP-PRO ALU EMC
Typ produktu:	Mała obudowa
Typ:	Wytrzymały

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Stopień ochrony	Liczba opakowań	Kolor
26880-001	90mm	122mm	122mm	IP67	1	Srebrnoszary
26880-002	90mm	220mm	122mm	IP67	1	Srebrnoszary
26880-003	90mm	160mm	160mm	IP67	1	Srebrnoszary
26880-004	90mm	260mm	160mm	IP67	1	Srebrnoszary

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Stopień ochrony	Liczba opakowań	Kolor
26880-005	90mm	360mm	160mm	IP65	1	Srebrnoszary
26880-006	110mm	200mm	230mm	IP67	1	Srebrnoszary
26880-007	180mm	200mm	230mm	IP67	1	Srebrnoszary
26880-008	110mm	330mm	230mm	IP65	1	Srebrnoszary
26880-009	180mm	330mm	230mm	IP65	1	Srebrnoszary
26880-010	110mm	401mm	230mm	IP65	1	Srebrnoszary
26880-011	110mm	600mm	230mm	IP67	1	Srebrnoszary
26880-012	110mm	402mm	310mm	IP65	1	Srebrnoszary
26880-013	180mm	402mm	310mm	IP65	1	Srebrnoszary
26880-014	110mm	600mm	310mm	IP67	1	Srebrnoszary
26880-015	180mm	600mm	310mm	IP67	1	Srebrnoszary

Table 2/2

Numer katalogowy	Wykończenie	Kształt
26880-001	Powłoka proszkowa	Prostokąt
26880-002	Powłoka proszkowa	Prostokąt
26880-003	Powłoka proszkowa	Prostokąt
26880-004	Powłoka proszkowa	Prostokąt
26880-005	Powłoka proszkowa	Prostokąt
26880-006	Powłoka proszkowa	Prostokąt
26880-007	Powłoka proszkowa	Prostokąt
26880-008	Powłoka proszkowa	Prostokąt
26880-009	Powłoka proszkowa	Prostokąt
26880-010	Powłoka proszkowa	Prostokąt
26880-011	Powłoka proszkowa	Prostokąt
26880-012	Powłoka proszkowa	Prostokąt
26880-013	Powłoka proszkowa	Prostokąt
26880-014	Powłoka proszkowa	Prostokąt
26880-015	Powłoka proszkowa	Prostokąt

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

W przypadku modyfikacji mechanicznych, innowacyjnych rozwiązań do mocowania płytek drukowanych i kabli, a także koncepcji chłodzenia, prosimy o kontakt.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa

instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.