

Zestaw modułu wtykowego z uchwytem IEL, ekranowany, czarny, 3 U.



Moduł wtykowy, z czarnym uchwytem wkładki/ściągacza IEL, 3 U, zespół przedni. Przedni panel w kształcie litery U umożliwia ekranowanie za pomocą tekstylnej uszczelki.

FUNKCJE

Przedni panel w kształcie litery U do uszczelnienia tekstylnego

Nadaje się do sił wkładania i wyciągania do 700 N (na parę)

Włącz instalację mikroprzełącznika

Włącz instalację koderów zgodnie z normą IEC 60297-3-103/ IEEE 1101.10

Wykończenie: Anodyzowany; Powierzchnia pasywowana
Materiał: Aluminium
Typ produktu: Panel przedni
Typ: Panel przedni z uchwytem (PIU)



SPECYFIKACJE

Table 1/2


Numer katalogowy	Szerokość stojaka	Liczba opakowań	Typ uchwytu	Montaż	Typ uszczelki	Wykończenie z przodu
20848-585	4HP	1	IEL	Przykręcany przód	Tekstylia	Anodyzowany
20848-587	6HP	1	IEL	Przykręcany przód	Tekstylia	Anodyzowany
20848-589	8HP	1	IEL	Przykręcany przód	Tekstylia	Anodyzowany
20848-590	10HP	1	IEL	Przykręcany przód	Tekstylia	Anodyzowany
20848-591	12HP	1	IEL	Przykręcany przód	Tekstylia	Anodyzowany

Table 2/2

Numer katalogowy	Wykończeni e z tyłu	Obrabiane krawędzie	Zgodność z	Ekranowa nie EMC	Wysokoś ć (H)	Wysokość stojaka	Szeroko ść (W)
20848-585	Powierzchni a trawiona	Nie	IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	Tak	128.4m m	3U	20mm
20848-587	Powierzchni a trawiona	Nie	IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	Tak	128.4m m	3U	30.1mm
20848-589	Powierzchni a trawiona	Nie	IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	Tak	128.4m m	3U	40.3mm
20848-590	Powierzchni a trawiona	Nie	IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	Tak	128.4m m	3U	50.5mm
20848-591	Powierzchni a trawiona	Nie	IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	Tak	128.4m m	3U	60.6mm

SCHEMATY

3U



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.