

Armário de porta única de montagem na parede em alumínio, WAS



A gama de armários de porta única de montagem na parede em alumínio WAS, com grau de proteção IP66, está disponível no mercado de produtos prontos a utilizar em diferentes tamanhos. O risco de falha de componentes e, consequentemente, de tempo de inatividade desnecessário, é eliminado, uma vez que a água e as poeiras são impedidas de entrar no armário. A gama WAS é ideal para utilização em zonas de exposição a corrosão e condições ambientais adversas.

NORMAS DA INDÚSTRIA

UL 508A Listed; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12

CSA, File No. 1442951: Type 4, 4X, 12

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL

CARACTERÍSTICAS

Material: Alumínio AlMg3. Corpo: 2 mm. Porta: 2,5 mm. Placa de montagem: Aço galvanizado de 2 mm.

Corpo: Dobrado e com junções soldadas. Quatro parafusos M8 x 13 mm para fixação dos perfis inferiores/da placa de montagem. Para facilitar a instalação, cada canto traseiro do armário é marcado a laser para indicar precisamente onde perfurar os orifícios e fixar os suportes de montagem na parede AWS.

Porta: Superfície montada com abertura de 130°. Dobradiças amovíveis ocultas com pino fixo. Abertura à esquerda ou à direita. Parafusos soldados interiores M6 com perfis de montagem para porta MMDP. A estanquidade é garantida por uma junta única de poliuretano injetado.

Em conformidade com a norma IP66 | IK 08

Fechadura: fechadura de dupla barra de 3 mm personalizada da nVent HOFFMAN com movimentos de 90° e mecanismo antivibração. Duas fechaduras para armários com alturas entre os 600 mm e os 800 mm. Bloqueio de varetas de três pontos para armários com alturas de 1000 mm e superiores. Existem outros encaixes disponíveis como acessórios.

Placa de montagem: A placa de montagem está marcada verticalmente em intervalos de 10 mm para um fácil posicionamento horizontal do equipamento. Na parte superior e inferior, existem orifícios que facilitam a fixação dos cabos. Fixa a parafusos M8 soldados à parte traseira do armário. Todas as partes laterais de 800 mm e superiores são reforçadas por bordas dobradas. Utilizando um acessório AMG, a placa de montagem pode ser ajustada a qualquer profundidade.

Acesso para cabos: Sem aberturas de placa passa-cabos de série para maximizar a estanquidade.

Ligação à terra: Pernos de ligação à terra M8 x 18 mm no corpo e na cobertura, porcas M8, anilhas de ligação à terra e etiquetas de ligação à terra.

Entrega: Armário com porta e placa de montagem, perfis de montagem para porta, chave de plástico de dupla barra de 3 mm e acessórios de montagem. Chave de metal para alturas de 1000 mm e superiores. Capacidades de ligação à terra.

Ligação à terra: Pernos de ligação à terra M8 x 18 mm no corpo e na cobertura, porcas M8, anilhas de ligação à terra e etiquetas de ligação à terra.

Entrega: Armário com porta e placa de montagem; chave de plástico de dupla barra de 3 mm e acessórios de montagem. Chave de metal para alturas de 1000 mm e superiores. Capacidades de ligação à terra.

Body Thickness:	2mm
Espessura da porta:	2.5mm
Material:	Aluminium
Cor:	Light Gray
Acabamento:	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
Código de cor:	RAL 7035

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Number of Locking Devices	Tamanho do painel	Peso
WAS0505021	500mm	500mm	210mm	1	470x450mm	10.5kg
WAS0504021	500mm	400mm	210mm	1	470x350mm	7.9kg
WAS0404021	400mm	400mm	210mm	1	370x350mm	6.5kg
WAS0403015	400mm	300mm	150mm	1	370x250mm	5.3kg
WAS0403021	400mm	300mm	210mm	1	370x250mm	5.5kg
WAS0806030	800mm	600mm	300mm	2	770x550mm	20.4kg
WAS0604021	600mm	400mm	210mm	2	570x350mm	10.3kg
WAS0606021	600mm	600mm	210mm	2	570x550mm	14.4kg
WAS0606030	600mm	600mm	300mm	2	570x550mm	15.6kg
WAS0808030	800mm	800mm	300mm	2	770x750mm	23.7kg
WAS1008030	1000mm	800mm	300mm	2	970x750mm	32.2kg
WAS1208040	1200mm	800mm	400mm	2	1170x750mm	36.7kg

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE