

Zestaw modułu wtykowego z uchwytem IEL, ekranowany, czarny, 6 U.



Moduł wtykowy, z czarnym uchwytem wkładki/ściągnacza IEL, 6 U, zespół przedni. Przedni panel w kształcie litery U umożliwia ekranowanie za pomocą tekstylnej uszczelki.

FUNKCJE

Przedni panel w kształcie litery U do uszczelnienia tekstylnego

Nadaje się do sił wkładania i wyciągania do 700 N (na parę)

Włącz instalację mikroprzełącznika

Włącz instalację koderów zgodnie z normą IEC 60297-3-103/ IEEE 1101.10

Materiał:	Aluminium
Wykończenie:	Anodyzowany; Powierzchnia pasywowana
Typ produktu:	Panel przedni
Typ:	Panel przedni z uchwytem (PIU)



SPECYFIKACJE

Table 1/2


Numer katalogowy	Szerokość stojaka	Liczba opakowań	Typ uchwytu	Montaż	Typ uszczelki	Wykończenie z przodu
20848-592	4HP	1	IEL	Przykręcany przód, Przykręcane tylne We/Wy	Tekstylia	Anodyzowany
20848-598	12HP	1	IEL	Przykręcany przód, Przykręcane tylne We/Wy	Tekstylia	Anodyzowany
20848-594	6HP	1	IEL	Przykręcany przód, Przykręcane tylne We/Wy	Tekstylia	Anodyzowany
20848-596	8HP	1	IEL	Przykręcany przód, Przykręcane tylne We/Wy	Tekstylia	Anodyzowany
20848-597	10HP	1	IEL	Przykręcany przód, Przykręcane tylne We/Wy	Tekstylia	Anodyzowany

Table 2/2

Numer katalogowy	Wykończeni e z tyłu	Obrabiane krawędzie	Zgodność z	Ekranowa nie EMC	Wysokoś ć (H)	Wysokość stojaka	Szeroko ść (W)
20848-592	Powierzchni a trawiona	Nie	IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	Tak	261.8m m	6U	20mm
20848-598	Powierzchni a trawiona	Nie	IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	Tak	261.8m m	6U	60.6mm
20848-594	Powierzchni a trawiona	Nie	IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	Tak	261.8m m	6U	30.1mm
20848-596	Powierzchni a trawiona	Nie	IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	Tak	261.8m m	6U	40.3mm
20848-597	Powierzchni a trawiona	Nie	IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	Tak	261.8m m	6U	50.5mm

SCHEMATY

6 U



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE