

# Zestaw modułu wtykowego z uchwytem IET, ekranowany, czarny 3U.



Moduł wtykowy, z czarnym uchwytem do wkładania/wyjmowania IET, 3 U, zespół przedni. Przedni panel w kształcie litery U umożliwia ekranowanie za pomocą tekstylnej uszczelki.

## FUNKCJE

Przedni panel w kształcie litery U do uszczelnienia tekstylnego

Nadaje się do sił wkładania i wyciągania do 700 N (na parę)

Włącz instalację mikroprzełącznika

Włącz instalację koderów zgodnie z normą IEC 60297-3-103/ IEEE 1101.10

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| <b>Wysokość stojaka:</b> | 3U                                   |
| <b>Materiał:</b>         | Aluminium                            |
| <b>Wykończenie:</b>      | Anodyzowany; Powierzchnia pasywowana |
| <b>Typ produktu:</b>     | Panel przedni                        |
| <b>Typ:</b>              | Panel przedni z uchwytem (PIU)       |
| <b>Ekranowanie EMC:</b>  | Tak                                  |



## SPECYFIKACJE

Table 1/2

| Numer katalogowy | Szerokość stojaka | Liczba opakowań | Typ uchwytu | Montaż            | Typ uszczelki | Wykończenie z przodu |
|------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|---------------|----------------------|
| 20848-763        | 4HP               | 1               | IET         | Przykręcany przód | Tekstylia     | Anodyzowany          |
| 20848-765        | 12HP              | 1               | IET         | Przykręcany przód | Tekstylia     | Anodyzowany          |
| 20848-764        | 8HP               | 1               | IET         | Przykręcany przód | Tekstylia     | Anodyzowany          |

Table 2/2

| Numer katalogowy | Wykończenie z tyłu    | Obrabiane krawędzie | Zgodność z                                                     | Wysokość | Szerokość |
|------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 20848-763        | Powierzchnia trawiona | Nie                 | IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11 | 128.4mm  | 20mm      |
| 20848-765        | Powierzchnia trawiona | Nie                 | IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11 | 128.4mm  | 60.6mm    |
| 20848-764        | Powierzchnia trawiona | Nie                 | IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11 | 128.4mm  | 40.3mm    |

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Marki w naszej ofercie:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**