

# Rack Safety Plus, 3 U, 120 V AC



## FUNKCJE

Moduł dystrybucji zasilania 19", 3 U z funkcją zatrzymania awaryjnego

Dostarcza zasilanie sieciowe do urządzeń elektrycznych lub elektronicznych jako centralny wyłącznik zasilania

120 V fazy do neutralnego wejścia zasilania sieciowego

Wyjścia prądu przemiennego z różnymi typami złączy, przełączane przełącznikiem ON/OFF

Stałe wyjścia prądu przemiennego (Service)

Wszystkie wyjścia są chronione przez wyłączniki automatyczne

Funkcja zatrzymania awaryjnego spełnia wymagania norm EN 60947-5-1 i EN 60204-1 i jest odporna na akty wandalizmu

Do systemu można podłączyć dodatkowy zewnętrzny przycisk zatrzymania awaryjnego

UL oczekujące

|                                        |                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Współpracuje z:</b>                 | Varistar CP; Novastar              |
| <b>Funkcja:</b>                        | Zatrzymanie awaryjne               |
| <b>Ogranicznik prądu rozruchowego:</b> | Nie                                |
| <b>Urządzenie różnicowoprądowe:</b>    | Nie                                |
| <b>Pokrywa wyłącznika obwodu:</b>      | Nie                                |
| <b>Typ akcesorium:</b>                 | Akcesoria do dystrybucji zasilania |

## SPECYFIKACJE

Table 1/2

| Numer katalogowy | Typ produktu          | Napięcie wejściowe AC | Liczba faz | Filtr EMC | Filtr przeciwprzepięciowy | Wysokość stojaka |
|------------------|-----------------------|-----------------------|------------|-----------|---------------------------|------------------|
| 21272-002        | Dystrybutor zasilania | 120V                  | 1          | Tak       | Tak                       | 3U               |
| 21272-004        | Dystrybutor zasilania | 120V                  | 1          | Nie       | Nie                       | 3U               |

Table 2/2

| Numer katalogowy | Typ gniazda            | Liczba opakowań |
|------------------|------------------------|-----------------|
| 21272-002        | NEMA 5-15R, NEMA 5-20R | 1               |
| 21272-004        | NEMA 5-15R             | 1               |

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Aby uzyskać dokładną konfigurację opcjonalnych funkcji i przykładową konfigurację, zapoznaj się z tabelą dostarczonych elementów.

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.