

Front Panel, Unshielded, Bottom Hinged

Unshielded front panel bottom hinged.

CARACTERÍSTICAS

Front panel can be unhinged at 135° (not RatiopacPRO) opening angle

Enables mounting on horizontal rails



Accessory Type:	Front panel
Profundidade (D):	2.5mm
Acabamento:	Anodized
Material:	Aluminio
Product Type:	Front Panel
Tipo:	Front Panel without Handle



ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Rack Height	Rack Width	Quantidade por embalagem	Instalação	Front Finish	Rear Finish
20838-280	3U	28HP	1	Hinged, Bottom	Anodized	Conductive
20838-271	3U	42HP	1	Hinged, Bottom	Anodized	Conductive
20838-272	3U	63HP	1	Hinged, Bottom	Anodized	Conductive
20838-273	3U	84HP	1	Hinged, Bottom	Anodized	Conductive
20838-277	4U	42HP	1	Hinged, Bottom	Anodized	Conductive
20838-278	4U	63HP	1	Hinged, Bottom	Anodized	Conductive
20838-279	4U	84HP	1	Hinged, Bottom	Anodized	Conductive
20838-276	6U	84HP	1	Hinged, Bottom	Anodized	Conductive
20838-275	6U	63HP	1	Hinged, Bottom	Anodized	Conductive
20838-274	6U	42HP	1	Hinged, Bottom	Anodized	Conductive


Table 2/2

Número de catálogo	Treated Edges	Em conformidade com	EMC Shielding	Altura (H)	Largura (W)
20838-280	Não	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Não	128.4mm	141.9mm
20838-271	Não	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Não	128.4mm	213mm
20838-272	Não	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Não	128.4mm	319.7mm
20838-273	Não	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Não	128.4mm	426.4mm
20838-277	Não	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Não	172.9mm	213mm
20838-278	Não	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Não	172.9mm	319.7mm
20838-279	Não	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Não	172.9mm	426.4mm
20838-276	Não	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Não	261.8mm	426.4mm
20838-275	Não	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Não	261.8mm	319.7mm
20838-274	Não	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Não	261.8mm	213mm

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Front panel can be removed in opened position ($> 135^\circ$).

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.