

Montaż ścienny na szynie SRW, certyfikat EN50125-3-1



Gotowa do montażu na szynie obudowa ze stali nierdzewnej EN50125-3 do montażu na słupie do zintegrowanego radia przytorowego, łączenia światłowodowego, punktu dostępu i dystrybucji energii.

FUNKCJE

Zakończenie: malowanie proszkowe odporne na promieniowanie UV

Korpus: Złożona i spawana szwem konstrukcja ze stali nierdzewnej o grubości 1.5 mm / 16 Gauge, wstępnie wyposażona w nakrętki nitowe M8 do montażu na ścianie i słupie

Drzwi: Narożnik uformowany w jednym kawałku, drzwi ze stali nierdzewnej 2 mm / 14 gauge z 180° lewym otworem z ogranicznikiem drzwi. Prawe drzwi otwierane są dostępne na życzenie

Dach: Osłona przeciwdeszczowa i przeciwsłoneczna chroniąca przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi

Blokada: Uchwyt wahadłowy z mechanizmem antywibracyjnym wyposażony w zamek Ronis 2131A z profilem DIN i blokadę dwupunktową Espagnolette

Dostęp kablowy: Płyta dławikowa na spodzie. Wycinki mogą być wymagane w oparciu o specyficzne wymagania projektu

Ochrona: Do NEMA Type 12; NEMA Type 13; NEMA Type 4X; IP66; IK10

Akcesoria wewnętrzne: Standard: Kieszonka na dokumenty A4; opcjonalnie: 19-calowe słupki z przodu, płyta montażowa z tyłu

Akcesoria zewnętrzne: Opcjonalnie: Uchwyty do podnoszenia, zestawy do montażu ściennego/na słupie

Dodatkowe informacje: W środowiskach zewnętrznych zaleca się stosowanie odpowietrznika kompensacyjnego ciśnienia. Również w środowiskach znanych z szybkich zmian temperatury należy wziąć pod uwagę kondensację. Standardowe obudowy RWS są dostarczane z 2 odpowietrznikami kompensacyjnymi ciśnienia. Jeden pod maską, jeden na płycie dławikowej. Odpowietrzniki kompensacji ciśnienia są również IP66.

Prawe drzwi otwierane są dostępne na życzenie. Wycięcia płyt dławikowych mogą być wymagane w oparciu o specyficzne wymagania projektu.

Opcjonalnie: 19-calowe słupki z przodu, płyta montażowa z tyłu

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Stopień ochrony	Kolor
SRW0604021	13U	600mm	400mm	210mm	IP 66	Jasnoszary
SRW0606021	13U	600mm	600mm	210mm	IP 66	Jasnoszary
SRW0606030	13U	600mm	600mm	300mm	IP 66	Jasnoszary
SRW0806021	17U	800mm	600mm	210mm	IP 66	Jasnoszary
SRW0806030	17U	800mm	600mm	300mm	IP 66	Jasnoszary

Table 2/2

Numer katalogowy	Kod koloru	Liczba opakowań	Zgodność z	Wykończenie	Materiał ramy
SRW0604021	RAL 7035	1	EN 50125-3, IEC 62262, IEC 60529	Powłoka proszkowa	Stal nierdzewna
SRW0606021	RAL 7035	1	EN 50125-3, IEC 62262, IEC 60529	Powłoka proszkowa	Stal nierdzewna
SRW0606030	RAL 7035	1	EN 50125-3, IEC 62262, IEC 60529	Powłoka proszkowa	Stal nierdzewna
SRW0806021	RAL 7035	1	EN 50125-3, IEC 62262, IEC 60529	Powłoka proszkowa	Stal nierdzewna
SRW0806030	RAL 7035	1	EN 50125-3, IEC 62262, IEC 60529	Powłoka proszkowa	Stal nierdzewna

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.